

Stronger, Faster

×

14-inch HD 4K Screen



Zalety lasera diodowego laser diodowy 755 808 1064

1. 755 808 1064 nm od Technologii.
2. Do usuwania wszystkich rodzajów skóry i włosów.
3. Skuteczne dla mieszków włosowych powodują akumulację ciepła, trwale bezbolesne usuwanie włosów.
4. Prawie bez rozpraszania skóry, bez szkody dla skóry i gruczołów potowych, bez blizny, bez żadnych skutków ubocznych



5. Chłodzenie Powietrzem Chłodzenie Wodne Chłodzenie TEC System 3 w 1. Zdolność do pracy 24 godziny,
6. 12*38mm duży rozmiar plamki, skróć czas leczenia dla oryginału 1/5
7. Dodaj logo i język za darmo.


12*20mm or 12*35mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



- * 14-calowy ekran True Color 4K, oferujący super fajne wrażenia dotykowe.
- * Usługa OEM jest akceptowana. parametr regulacji jest w porządku.
- * Dodaj swoje logo i język za darmo

Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal
It takes 3--5 times to realize
permanently hair remoavl





Opis produktów





High-quality laser bars imported from USA

1000/1200/1600w high power


Fast hair removal



10bar
1000W



12bar
1200W



16bar
1600W

755 808 1064nm Technologia lodowej platyny to najbardziej zaawansowana technologia depilacji.

Specjalnie dla różnych stylów skóry i włosów.


- * USA spójny importowany pasek laserowy.
- * 10-40 milionów strzałów (najnowszy złoty pasek laserowy)
- * 10bar 12bar 16bar , do wyboru.
- * Duża moc 1000w/1200w/1600w,

Specyfikacja maszyny do usuwania włosów laserem diodowym

Przedmiot	Pionowy laser diodowy 755nm808nm1064nm
Typ lasera	Laser diodowy, 12 barów/16 barów

Moc każdego paska	100w
System wyświetlania	14-calowy kolorowy ekran dotykowy 4K
Długość fali	808nm/755nm/1064nm
Rozmiar plamki	12*20mm ² /12*35mm ²
Żywotność uchwytu laserowego	808nm: Co najmniej 10-40 milionów strzałów
Energia	Regulacja 10-150 J/cm ² (opcjonalnie do 150 J/cm ²)
Czas trwania impulsu	40 ~ 800ms regulowany
Częstotliwość	1,0-10Hz;
System chłodzenia	Skrapacz półprzewodnikowy TEC powietrze zamknięty obieg wody
Zajmij się mocą	1000w / 1200w / 1600w
Moc maszyny	3000 W
Temperatura kryształów	-20~3°C
wymaganie mocy	AC220V/110V 50~60Hz

Custom Section



Profesjonalne usługi OEM, ODM:

- Wydrukuj dowolny kolor.
- Wydrukuj swoje logo na maszynie.
- Dodaj dowolny język do systemu maszyny.
- Zaprojektuj dla siebie ekskluzywną obudowę maszyny, stwórz własną markę na rynku.
- Zaprojektuj nowy interfejs i system maszyny, aby był jak najbardziej wygodny dla Ciebie i Twoich klientów.

About Us

We Are 13 Years

Professional high-tech beauty equipment manufacturer in China.

潍坊明亮电子有限公司

坚守客户价值不动摇·让客户满意

坚守员工价值不动摇·让员工成长

Hold Fast to customer's value to make them feel satisfied

Hold Fast to employees' value to let them develop



Mingliangkj in 2007, Through 13 years ,we have built reliable Production ,Quality Control ,Warehousing and Sale&Service department.

Products around world ,including Europe ,North America, Asia and so on .more than 600 clients in more, than 100 countrys all over the world



Packing

Safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

About the Shipping

We can offer the door to door services
by air or by sea just depend on your actual request.
Such as DHL,UPS,TNT,FEDEX...

