



Zalety przenośnej domowej maszyny do usuwania włosów

- 1) Pokaż, że całkowita objętość maszyny jest bardzo mała.
- 2) uchwyt wyświetlacza jest mały, uchwyt 168g jest bardzo lekki
- 3) Maszyna jest sprężarką o wysokiej wydajności chłodniczej i niskim poziomie hałasu
- 4) Maszyna jest lekka i łatwa do przenoszenia



Machine Parts



Handle Display

*The handle is small and light, weighing as low as 168.8g.
Very light to operate*



Machine Display



Left 45°



Positive



Right 45°

Rękojeść mini lasera diodowego, rozmiar plamki 14*14mm, 5 pasków 600w

Cooling Effect

The handle has a cooling effect that improve treatment comfort.



Just One minute!
Quick cooling down to

-25°C

- 1) Laser diodowy 755nm 808nm 1064nm, usuwanie włosów dla wszystkich rodzajów skóry
- 2) Chłodzenie wodą chłodzenie powietrzem chłodzenie sprężarki, do bezbolesnego usuwania włosów.

Working Principle

755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin


(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin


(black hair removal)



Screen Display

13.3 inch 4K true color touch screen

The display screen is clear at a glance and easy to operate



6 language for your choice. Super cool touch Experience .

Special language can be added according to your actual requirements.

Your logo also can be added on diode laser screen.

1. Ekran dotykowy o przekątnej 13,3 cala, zaprojektowany w sposób humanizowany
2. Mężczyzna/kobieta, części ciała, 6 rodzajów skóry do wyboru.
3. Angielski język ojczysty.
4. Bezpłatna usługa programu OEM (logo/system...)

We have OEM Services

Serving your needs



Nasz zakład

Weifang Sunshinekj electronics Co., Ltd (skrót: MLKJ) jest wysoce profesjonalnym i doświadczonym producentem sprzętu kosmetycznego w Chinach, ma 14 lat w branży kosmetycznej

13 Years Laser Beauty Device Manufacturer

- High Feedback
Top10 Supplier
- **OEM & ODM**
SERVICE



13 Years Laser Beauty Device
Manufacturer

• High Feedback
Top10 Supplier

• OEM & ODM
SERVICE



Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity
R&D capability for customization
Professional certifications and approvals

2. Posiadamy profesjonalny dział R & D produkcji, możemy zapewnić wsparcie techniczne, 2 lata gwarancji



Opakowanie produktu

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)

Can Keep You Operate It Easily



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service