

# Diode Laser



15 Bar **1800W** Handle

\*Increase the treatment head of nasal hair  
and treat small parts easily




## Zalety depilacji laserem diodowym

- \* Laser diodowy dużej mocy z przyjemną technologią chłodzenia, do bezbolesnego usuwania włosów!
- \* Laser diodowy umożliwia penetrację światła głębiej w skórę i jest bezpieczniejszy niż inne lasery. ponieważ może unikać pigmentu melaniny w naskórku skóry, możemy go używać do trwałego usuwania włosów wszystkich kolorowych włosów na wszystkich 6 rodzajach skóry, w tym na skórze opalanej.
- \* Nadaje się do wszelkich niechcianych włosów na obszarach takich jak twarz, ramiona, pachy, klatka piersiowa, plecy, bikini, nogi... Jednocześnie odnawia i napina skórę.
- \* Częstotliwość 1-10 Hz. leczenie szybko!!! Maszyna do szybkiego i trwałego usuwania włosów. Bezbolesny!!

# Working Principle

Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal )
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)



- \* Rozmiar plamki 12\*20mm, 12\*35mm, dla opcji
- \* Rękojeść 450g, lekka, bezpłatna szybka obróbka slajdów
- \* Z lampką kontrolną, aby pokazać stan pracy (na maszynie i uchwycie), bezpiecznie używać

## Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal  
It takes 3--5 times to realize  
permanently hair removal



### Program maszynowy lasera diodowego

1. Duży ekran o przekątnej 12,4 cala, szybki dotyk
2. Mężczyzna i kobieta, 6 części ciała, 6 typów skóry ustawiających inteligentne oprogramowanie
3. 6 opcji językowych, można dodać swój język ojczysty
4. Bezpłatna usługa programu OEM (logo/system...)




Nazwa produktu	Laserowa maszyna do usuwania włosów Ice Platinum
Pasek laserowy	Niemcy/USA importowane, 10 barów, 12 barów, 16 barów
Długość fali	755nm 808nm 1064nm
Energia	0-150J/cm2
Częstotliwość	1-10hz
Szerokość impulsu	40-800ms
Operacyjny interfejs LCD	12-calowy ekran dotykowy True Color
System chłodzenia	Obieg powietrza i wody zamkniętej Głowica zabiegowa z regulacją temperatury chłodzenia półprzewodników
Moc	4000 W
Źródło elektryczne	220 V/50 Hz lub 110 V/60 Hz

# RESEARCH AND DEVELOPMENT

Weifang Mingliangkj electronics Co., Ltd

We have professional Production R & D department, From design research and development to production, every step is strictly checked to ensure product quality.



## CERTIFICATE DISPLAY



# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,

