



- 1.3 fale 1064nm dioda 808nm 755nm, 3 w 1 można stosować wszystkie rodzaje skóry
Wysoka moc: nowy uchwyt 1000W/1200W/1600W dla opcji
2. Duży rozmiar plamki 12*20mm, 12*35mm rozwiązanie do usuwania włosów z twarzy i ciała!
3. System chłodzenia: Unikalny system chłodzenia Dual-TEC, najskuteczniejszy, aby zapewnić pracę maszyny przez cały dzień, 24 godziny na dobę bez przestojów.
4. Długa żywotność: podwójna gwarancja podtrzymania życia

Uchwyt urządzenia do usuwania włosów laserem diodowym:





Different spot size Handle color optional



12*20mm



12*35mm



12*20mm



12*35mm

Bezpieczne stosowanie na wszystkich rodzajach skóry

Alex 755nm dla jasnej karnacji

Speed Diode 808nm dla żółtej skóry

Długi impuls 1064 nm dla ciemniejszej skóry

Treatment effect



Oprogramowanie

1. Mężczyzna i kobieta, 6 części ciała, 6 typów skóry ustawiających inteligentne oprogramowanie
2. 6 opcji językowych, można dodać swój język ojczysty
3. Dostępna usługa programu OEM (logo/system...)

