



808 Diode Laser

Big Power: 1000w 1200w 1600w

Triple wavelength: 755nm 808nm 1064nm

For different skin type: white, brown ,black

Opis produktów

Machine Parts



Nazwa produktu

Typ lasera

Przenośna maszyna do depilacji laserem diodowym

755nm/808nm/1064nm

6pasek laserowy	8 barów/10 barów/12 barów/16 barów, importowane z Niemiec/USA
Moc wyjściowa	800w/1000w/1200w/1600w
System wyświetlania	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,4 cala
Ujęcia z uchwytu laserowego	40 milionów razy
Energia	10~150 j/cm ² , regulowane
Czas trwania impulsu	10 ~ 300ms regulowany
Częstotliwość	1~10 Hz
Moc	2500 W
Temperatura kryształów	-29~5°C



Korzyść

1. Zaawansowana technologia: technologia spiekania złotej cyny,
2. Uchwyty: paski laserowe Niemcy/USA, 8-16 barów, moc 800-1600 W dla szybszego i lepszego usuwania włosów, prawdziwego bezbolesnego i trwałego usuwania włosów, z oczywistymi wynikami.
3. Szybka obróbka: duży rozmiar plamki/12*20mm/12*35mm, częstotliwość 1-10Hz, wyższa wydajność
4. Praca ciągła: skraplacz TEC powietrze woda półprzewodnikowy układ chłodzenia

Wyświetlacz uchwytu

Handle display Handle color optional

weight **450g**

The handle weighs only 450g, making the treatment process easier

Cooling effect

Fast cooling, more comfortable treatment process



12*20mm



12*35mm



12*20mm




12*35mm

Najbardziej zaawansowany system chłodzenia TEC wewnątrz tej maszyny, zapewniający bardzo dobre wyniki chłodzenia.

24 godziny czasu pracy. Materiał szafirowy. Rzeczywiste bezbolesne doświadczenie!

Laser show Handle laser bar optional



Speed Diode Laser 808nm: złoty standard długości fali dla wszystkich typów włosów do depilacji laserowej

755nm: Specyficzne skuteczne dla włosów blond, depilacja laserowa cienkich włosów

ND YAG 1064nm: Szczególnie skuteczny dla ciemnej, opalonej skóry

Before and After

Treatment comparison



Product Display



Aby uzyskać więcej informacji o produkcie, skonsultuj się natychmiast!