

Profesjonalny laser diodowy 808nm do usuwania włosów Laser diodowy 808 do usuwania włosów

* Nadaje się do [wszystkie rodzaje depilacji](#).

* [Stały](#) Depilacja.

.

2 YEARS WARRANTY

Smart clinic data center

- Large 12*35 spot size for quick treatment
- TEC continuous cooling system
- Single/Two connectors
- Smart clinic data center
- User friendly large screen
- I-VI skin tones and tanned skin

Most important thing

3 combined wavelengths covering the optimal treatment

Painless Proven safety Permanent hair removal . All skin types, even tanned skin



Zalety Depilacja laserem diodowym 808nm

1) Nadaje się do **depilacja dowolnych obszarów** Takich jak: twarz, ramiona, pachy, klatka piersiowa, plecy, bikini, nogi...

2) **Szybkie leczenie**, częstotliwość 1-10 Hz.

3) pasuje do każdego rodzaju skóry i rodzaju włosów



Uchwyt lasera diodowego do usuwania włosów 808nm

* Pasek importowany z USA, energia bardziej stabilna i mocna.

* Długa żywotność, strzały do 40 milionów, bezobsługowe życie.

* Rozmiar plamki: 10*20mm / 12*35mm * Chłodzenie lodem, klienci w ogóle nie odczuwają bólu, wygodny zabieg usuwania włosów.

* Mocna moc, 12 barów 1200 W, szybkie usuwanie włosów. Dostępne również 10 barów 1000 W, 16 barów 1600 W

Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area



Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal



Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth

Before



After




Treatment effect



Hair in the treatment area can be easily pulled out



Before




After




Before



After



Before



After

*12,4 cala inteligentny duży ekran

* Dostępnych wiele języków, można dodać własny język.

* Salon, Klinika, Twój każdy poszukiwany możliwość dodania logo.