

Zalety

- * USA lub Niemcy Dilas importował pasek laserowy.
- * Ponad 40 milionów strzałów, ponad 3 lata nie wymagają zmiany nowego uchwytu.
- * 3 fale 1064nm 808nm 755nm, 3 w 1 można stosować wszystkie rodzaje skóry
- * Wysoka moc: nowy uchwyt 1000W/1200W/1600W dla opcji
- * Rozmiar plamki uchwytu medycznego 12*24mm, 12*36mm, rozwiązanie do usuwania włosów z twarzy i ciała!
- * Układ chłodzenia: Unikalny system chłodzenia Dual-TEC, najskuteczniejszy, aby zapewnić pracę maszyny przez cały dzień, 24 godziny na dobę bez przestojów.
- * Długa żywotność: 40 milionów strzałów

350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**



Wyświetlacz uchwytu

Duża moc 1200 W, 1800 W do swobodnego wyboru

Rozmiar plamki 12*24 lub 12*36mm

- * 350g Rękojeść medyczna, lekka, bezpłatna szybka obróbka slajdów
- * Z lampką kontrolną, aby pokazać stan pracy (na maszynie i uchwycie), bezpiecznie używać



1. Schładzanie lodu platynowego

- * Włącz maszynę, natychmiast schładzając, natychmiast usuwając włosy
- * Dobre chłodzenie dłuższa żywotność uchwytu
- * Prawdziwy bezbolesny efekt usuwania włosów z lodu

12*24mm or 12*36mm handle


Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



2. Bezpieczeństwo użytkowania na wszystkich rodzajach skóry

1. Alex 755nm dla jasnej skóry

2. Dioda prędkości 808nm dla żółtej skóry
3. Długi impuls 1064nm dla ciemniejszej skóry



3. Efekt leczenia

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

4. Wyświetlacz ekranu Program maszynowy

1. 14-calowy duży ekran, szybki dotyk
2. Mężczyzna i kobieta, 6 części ciała, 6 typów skóry ustawiających inteligentne oprogramowanie
3. 6 opcji językowych, można dodać swój język ojczysty
4. Bezpłatna usługa programu OEM (logo/system...)

5. Usługa OEM / ODM

- >>OEM your own machine body
- >>OEM your own program software
- >>OEM pretty machine colors
- >>Print your LOGO on machine body and screen
- >>R & D team and Quality inspection Show

6. Wyświetlacz certyfikatu

Build more trusted partners

Our customers

60000+ CUSTOMERS

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs



CERTIFICATE


Obtained multi-way authoritative certification,
product testing certification, product patent authority,



R & D design Zespoły projektowe i rozwojowe ze Stanów Zjednoczonych i Niemiec.
Standardowa linia produkcyjna. Certyfikowana i przetestowana dojrzała linia produkcyjna i
zespół kontroli jakości. Najbardziej zależy nam na tym, aby wysoka jakość produktów była
standardem utrzymywania współpracy.

SHIPPING

Welcome to visit our factory



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month