




1. Laser diodowy o trzech długościach fali.
2. Importowane złote paski laserowe z Niemiec lub USA, 40 000 000 dłuższa żywotność.
3. Bezpieczny, szybki, bezbolesny, stały
4. Do wszystkich depilacji skóry i włosów

Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5,14 cala i 6 kolorach skóry.



--- Pasek laserowy importowany z USA, może strzelać 20-40 milionów razy

--- Technologia laserowa, 3D 755 808 1064nm lub dioda prędkości 808nm

- Duża moc, 1000 w, 1200 w i 1600 w do wyboru, każdy pasek to prawdziwe 100 w
- Duży rozmiar plamki 12\*20mm, 15\*25mm, 12\*38mm dla opcji
- Bardzo lekki uchwyt, tylko 450g, wygodniej będzie go trzymać, aby wykonać zabieg
- Dobre chłodzenie lodem, bezbolesne leczenie



# MACHINE DETAILS DISPLAY

EXQUISITE DETAIL DISPLAY





**O uchwytach**



### **Bezpieczeństwo użytkowania na wszystkich rodzajach skóry**

1. Alex 755nm dla jasnej skóry
2. Dioda prędkości 808nm dla żółtej skóry
3. Długi impuls 1064nm dla ciemniejszej skóry



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal )
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)


## Parametry produktu



|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Czas trwania impulsu   | 10-300ms regulowany                                     |
| Temperatura kryształów | -27°C~5°C                                               |
| Pasek laserowy         | 10bar/12bar/16bar, importowane z Niemiec/USA            |
| Technologia            | Fale flaków Technologia 7558081064nm                    |
| Moc wyjściowa          | 1000w/1200w/1600w                                       |
| Typ lasera             | Laser diodowy 808nm lub połączone 3 fale 755/808/1064nm |
| System wyświetlania    | 12-calowy ekran                                         |

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Długość fali   | 755/808/1064                          |
| strzały        | 20-40 milionów strzałów               |
| Energia        | 10~150 j/cm2, regulowane              |
| Częstotliwość  | 1-10 Hz                               |
| Chłodzenie     | Sprężarkapowietrzewoda                |
| Moc            | 3500 W                                |
| Rozmiar plamki | 12*20mm lub 12*35mm do wyboru         |
| Napięcie       | 110 V/60 HZ lub 220 V/50 HZ do wyboru |

## Wyświetlacz



## Program maszynowy

1. 12-calowy duży ekran, szybki dotyk
2. Mężczyzna i kobieta, 6 części ciała, 6 typów skóry ustawiających inteligentne oprogramowanie
3. 6 opcji językowych, można dodać swój język ojczysty
4. Bezpłatna usługa programu OEM (logo/system...)

## Tabela porównawcza efektu przed i po depilacji

