

Stronger, Faster

×

14-inch HD 4K Screen



Opis produktu

----- Bezpieczne trwałe usuwanie włosów na wszystkich rodzajach skóry; brak bólu, bardzo komfort podczas zabiegu;

----- Nadaje się do wszelkich niechcianych włosów na obszarach takich jak twarz, ramiona, pachy, klatka piersiowa, plecy, bikini, nogi...

----- Możesz wybrać uchwyt 808nm lub 755 808 1064nm, skutecznie traktuj wszystkie kolorowe włosy.

----- 1 minuta szybkiego chłodzenia. Częstotliwość 1-10 hz. Leczyć szybko!!!-

NEW



NEW





Aby uzyskać więcej informacji o produkcie, prześlij nam zapytanie teraz.
Mamy całodobową usługę komunikacji online!

Free to be yourself

1 minute of painless hair removal,
Feeling the comfort and coolness that
has never been seen before.

14-inch screen

2 year warranty + work 24 hours



O uchwycie

350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**





} 35mm



before after

Large 3.5cm spot size, and integration of three wavelengths
Hair removal is quick, efficient and convenient




One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system
hair remover laser




laser rod imported from America. 10 million—40 million shots. Permanent hair removal



755 808 1064nm Technologia to najbardziej zaawansowana technologia do usuwania owłosienia z różnych rodzajów skóry..

- * USA spójny importowany pasek laserowy.
- * 10-40 milionów strzałów (najnowszy złoty pasek laserowy)
- * 10bar 12bar 16bar , do wyboru.
- * Duża moc 1000w/1200w/1600w,



Efekt leczenia

Before and After

Treatment comparison





Customer feedback

Ratings&Reviews



m*****a
Georgia

Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)

06 Jan 2021

On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)



New design 1600W diode laser 755 808 1064 diode la...



Big hug with Maggie, she is very kindness and professional. Weifang Mingliang Electronics Co., Ltd is the best supplier , with high quality and professional package.

If you also need laser machine, strongly recommend them.

0



A*****
Mexico

Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)

01 Jan 2021

On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)



New design 1600W diode laser 755 808 1064 diode la...



estoy muy feliz con mi compra, me llevo mi pedido a tiempo con buen empaque, espero que todo marche bien.. Maggy una excelente persona y vendedora espero tener más compras a futuro gracias

0



M*****a

Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)

20 Jan 2021

On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)



Professional high Power 1600W diode laser hair remo...



super

0



New 14-inch 4K screen



Laser diodowy 808nm

- * 14-calowy ekran dotykowy True Color, oferujący super fajne wrażenia dotykowe.
- * Usługa OEM jest akceptowana. parametr regulacji jest w porządku.
- * Dodaj swoje logo i język za darmo