

Opis produktów

1200W 1800W maszyna do usuwania włosów

1. techniczne, garnitury dla każdego rodzaju skóry i włosów.
2. Uchwyty: rozmiar plamki 12*24mm, drugi 12*36mm
3. Szybka obróbka: częstotliwość 1-10 Hz, importowane z USA paski laserowe.




Uchwyt maszyny do usuwania włosów

Uchwyt 1.12*24mm może być używany na małych częściach ciała, takich jak depilacja twarzy i inne małe miejsca.

2.12*36mm można używać na dużych częściach ciała, takich jak plecy, ramię i noga.....

Working Principle



Zawiera potrójną długość fali: 755nm 808nm 1064nm

755nm nadaje się do usuwania owłosienia z jasnej skóry.

808nm nadaje się do depilacji neutralnej skóry.

1064nm nadaje się do usuwania włosów z czarnej skóry.



We can help you

You will see good results after 3 treatments.

- * Painless
- * Permanent
- * No downtime
- * No side-effects



Wyświetlacz

4K 14 inch HD screen system



- 1) Duży rozmiar: używany 14-calowy kolorowy ekran dotykowy.
- 2) Wiele języków: trzy rodzaje opcji typów skóry, łatwe w obsłudze.
- 3) Usługa OEM: Twoje logo można dodać na ekranie maszyny za darmo, zaakceptuj swój specjalny język.

Product display



Pasek laserowy	Niemcy/USA importowały 8 ~ 16 barów
Długość fali	755nm 808nm 1064nm
Moc lasera	1200W 1800W
Rozmiar plamki	12*24mm i 12*36mm
Energia	0-150J/cm ²
Częstotliwość	1-10 Hz
Szerokość impulsu	0-300ms
Interfejs operacyjny	14-calowy ekran dotykowy True Color
Źródło elektryczne	220 V/50 Hz lub 110 V/60 Hz

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Dlaczego właśnie my

- 1) 14-letni producent fabryczny. 13 lat złoty dostawca w alibaba.
- 2) 100% dobre opinie od wszystkich klientów.
- 3) Zespół obsługi posprzedażnej, który może łatwo rozwiązywać problemy.



COMPANY PROFILE

Shandong Saint Lancy Laser is a professional beauty device company specializes in the development, production, sales and service of beauty equipment,

- *755+808+1064nm Ice Cooling Diode Laser Series,
- * Newest Soprano ice platinum Titanium Series,
- * multi-function series 2 in 1 , 3 in 1, 6 in 1 series, Elight series,
- * Q Switch ND YAG laser series,
- * Fat lossing :Cryolipolysis, RF series ,Cavitation and so on.

All the products are taking with CE/ISO certification ,suitable for world market , mainly used on North America ,South America , Europe ,more than 102 countrys ,

14 years factory ,14 years focusing on the development of beauty equipment, Pursuit of higher product quality, Making your business easier!



14 years factory



2 years warranty



132 countries



60000+ customers



We can offer the door to door services by air or by sea just depend on your actual request.Such as DHL,UPS,TNT,FEDEX.



OUR CUSTOMERS



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,