

AUMENTE LOS INGRESOS DE SU
CLÍNICA

CON UNA
INVERSIÓN
INTELIGENTE.

Sistema estético todo en uno



looking for the best diode hair removal machine?

Our range of diode laser hair removal machines—including 808nm diode laser hair removal, triple wavelength diode laser, and smart diode laser hair removal—is designed for both clinics and salons. Whether you need a professional diode laser hair removal machine, a portable diode laser hair removal machine, or a laser depilation machine, we offer high-performance systems at competitive diode laser machine prices. Choose from models like the 808 diode laser hair removal machine, 808nm diode laser machine, and 3 wavelength diode laser hair removal devices. We also offer options for laser hair removal machine for sale, diode laser machine for sale, and laser hair removal equipment for commercial use. Optimize your clinic's performance with our laser hair removal machine for business, laser hair removal machine industrial, and top laser hair removal machines.

Con la confianza de expertos en láser de todo el mundo



**AGENTE
ESTADOUNIDENSE**

Cooperación desde 2023



**AGENTE DEL REINO
UNIDO**

Cooperación desde 2015



**AGENTE
CANADIENSE**

Cooperación desde 2020



**Agente en los Países
Bajos**

Cooperación desde 2018



AGENTE ALEMÁN

Cooperación desde 2010



AGENTE SUECO

Cooperación desde 2009



**AGENTE DE
DINAMARCA**

Cooperación desde 2020



**AGENTE DE
FINLANDIA**

Cooperación desde 2020



**AGENTE DE
AUSTRALIA**

Cooperación desde 2008



AGENTE FRANCÉS

Cooperación desde 2022

We've worked with clients worldwide since 2008, including many salon owners and distributors.

Contact us to visit a local demo site and see the results for yourself.

top commercial laser hair removal beauty equipment manufacturers



LA PIEL SUAVE COMIENZA AQUÍ

Resultados profesionales hechos simples, seguros y efectivos.

7 CLAVES VENTAJAS DE NUESTRA MÁQUINA

RESULTADOS
EFECTIVOS




SEGURO
PARA LA
PIEL



PROCEDIMIENTO
CÓMODO



ADECUADO PARA
TODOS LOS
TONOS Y ZONAS
DE PIEL.



RÁPIDO Y
AHORRA
TIEMPO



BAJO
MANTENIMIENTO,
ALTO VALOR



TECNOLOGÍA
INTELIGENTE Y
AVANZADA









Developed by Mingliang Technology and certified by FDA (USA), MDL (Canada), and CE (Europe),

this machine is the perfect choice for those who prioritize safety and quality.



MAXIMICE SU ROI

Tecnología confiable. Resultados comprobados.
Cero cargos ocultos.



*** 2 Years Warranty**

*** Lifetime Service**

*** Free Spare Parts - No Extra Cost**

*** Safe & Easy to Use**

*** Maximize Your ROI**

Reliable technology. Proven results. Zero hidden fees.



FÁCILMENTE AJUSTABLE A CUALQUIER ÁNGULO.

Control de ángulo de precisión para posiciones de tratamiento personalizadas

**EASILY ADJUSTABLE
TO ANY ANGLE**

Precision angle control for customized treatment positions



PANTALLA GRANDE

Mango todo en uno con pantalla de alta resolución

ÁNGULO ERGONÓMICO

Fácil de agarrar, reduce la tensión de la muñeca.
Diseño antideslizante: evita caídas accidentales

The handpiece features a large touchscreen for one click operation. Designed for 24hour continuous use, it offers ultra-fast cooling and truly painless hair removal.



DEPILACIÓN LÁSER

Longitud de onda de 808 nm: se dirige a los folículos profundos para una depilación precisa

Rápido e indoloro: tratamiento de gran tamaño y deslizamiento suave.

Seguro para todo tipo de piel: compatible con Fitzpatrick I-VI

Refrigeración por contacto de zafiro: protege la piel y mejora la comodidad.

Resultados duraderos: retarda el recrecimiento, se necesitan menos sesiones

- 808nm Wavelength - Targets deep follicles for precise hair removal
- Fast & Painless - Large spot size, smooth-glide treatment
- Safe for All Skin Types -Fitzpatrick I-VI compatible
- Sapphire Contact Cooling - Protects skin, enhances comfort
- Long-Lasting Results - Slows regrowth,fewer sessions needed

@Resultados duraderos

Depilación láser de diodo: principales ventajas



Seguro para
todo tipo de piel



Interacción
con la
pantalla



Rápido y
sin dolor



Tres
longitudes
de onda



Silencioso




Ergonomía




Depilación láser

- Fototermólisis selectiva: reducción permanente del vello
- Seguro para todo tipo de piel con efectos secundarios mínimos.
- Zonas de tratamiento precisas: sin dañar la piel circundante
- Resultados hasta dos veces más duraderos en comparación con los tratamientos estándar
- Sesiones más rápidas con enfriamiento avanzado para mayor comodidad.
- Cobertura rápida para áreas grandes y pequeñas
- Tecnología clínicamente probada utilizada en las mejores clínicas médicas




Adjustable cooling Comfortable but not exciting



EXFU LASER Thermal image map

Instantaneous temperature: -31°C



Thermal image of ordinary depilator

Ordinary machine: 10-20°C




Data source: EXFU Technology Research and Development Laboratory

Test conditions: Boot test at room temperature -22°C under normal conditions of third class skin cooling

Whole body hair removal, Ice feel painless

Releasing the laser generates heat, and better cooling techniques are needed to balance the heat
Achieve a comfortable temperature for painless hair removal



Seguridad • Simple • Disfruta

Atención todo en uno Un dispositivo inteligente



Elight

¡Una máquina
con tus
opciones de
funciones!



Láser 980



Microaguja



Picosegundo

Disfrute de un tratamiento multifunción ¡sin coste adicional!



Enjoy full OEM and ODM customization starting with only one unit—perfect for small businesses and custom branding

Contact us today to get the best laser hair removal machine price and discover why professionals worldwide buy diode laser hair removal machines from us

SISTEMA INTELIGENTE

Para operar simplemente mueva sus manos.



Manejar la pantalla



Asistencia técnica



Application: Treatment effect comparison

ICE Platinum Diode Laser Hair Removal Machine for safe & permanent hair removal on all skins


| | | | |
|----------------------|--|------------|---|
| Device Name | Diode laser hair removal machine | | |
| Model Number | Vertical EXFU 808 V2 | | |
| Wavelength | □808mmtechnology □755+808+1064mm □755+808+940+1064nm | | |
| Screen size | 14 inch 4K Style touch screen | | |
| Pulse Duration | 1-300ms | | |
| Frequency | 1-10hz | | |
| Spot size | □ 12*20mmm | □ 12*35mmm | □ 12*24mm □ 12*36 |
| Energy | 1-150J/cm2 | | |
| Cooling System | □ Air cooling+TEC cooling +Water cooling +Sapphire Substrate | □ | Compressor Cooling +Water Cooling +Sapphire Substrate+Air cooling |
| Voltage | □ AC220V 50HZZ | FALSE | AC110V 60HZ |
| Dimension of machine | 429*422*1265mm | | |
| Package | Aluminum box | | |
| Warranty | 2 years for machine , 1 year for handle | | |

Comments from buyers

Screen fordiod laser hair removal machine



High Feedback Top10 Supplier
OEM & ODM Professional Design



Authentication

FDA,NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours



FINE AND SAFE PACKAGING



| | |
|------------------|--|
| Delivery time: | 7 working days. |
| Delivery method: | Express door to door service, such as DHL, UPS, FedEx, TNT, etc. |
| Packing: | Aluminium box with foam |