



**A new
winner
is born!**



**2021 WINNER
EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD**

V28: Máquina de depilação a laser de diodo

- 1) Depilação mais forte, mais rápida e mais inteligente
- 2) Nova tecnologia 3D 755nm 810nm 1064nm
- 3) Mais forte 800/1000/1200/1600 watts, 40% mais rápido

Porque escolher-nos

1. Apoie a entrega rápida dentro de três dias
2. Método de pagamento mínimo de 20%
3. Apoie a personalização da aparência do produto
4. Garantia de dois anos




Por que todos os salões de beleza, esteticistas preferem a máquina de depilação a laser de diodo 808nm?

- A) Mais seguro, sem efeitos colaterais na pele e glândulas sudoríparas, sem cicatriz.
- B) 755nm808nm1064nm, adequado para todos os tipos de pele, pele negra e cabelos finos podem ser facilmente tratados, adequados para todos os tipos.
- C) Longa largura do laser, alta energia, eficaz para os folículos capilares produzirem acúmulo de calor, depilação permanente.
- D) Rápido! O tamanho grande do ponto 12*35mm pode levar à velocidade do tratamento, velocidade e eficiência do tratamento.
- E) sistema de resfriamento forte pode fazer anestesia epidérmica momentânea, sem qualquer dor durante.



Grande tamanho de ponto de 12*20mm/12*35mm para tratamento rápido
Tipos de pele I-VI e pele bronzeada, depilação permanente segura e indolor

Laser show Handle laser bar optional



O mais importante são 3 comprimentos de onda 7558081064 cobrindo o tratamento ideal.

Depilação permanente indolor com segurança comprovada para todos os tipos de pele

Sistema de resfriamento contínuo ICE PLUS. O processo de tratamento é mais confortável. Pode trabalhar continuamente por 24 horas.




Just One minute!
Quick cooling down to **-25°C**



Feedback do cliente

Treatment Comparison



Programa de máquina de exibição de tela

1. Tela grande de 14 polegadas, toque rápido
2. Masculino e feminino, 6 partes do corpo, 6 tipos de pele, software inteligente de configuração
3. 6 opções de idioma, seu idioma nativo pode ser adicionado
4. Serviço de programa OEM gratuito (idioma/logotipo/sistema/cor...)

FREE LOGO SERVICE





14 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



Design de P & D Equipes de design e desenvolvimento dos Estados Unidos e da Alemanha.
 Linha de produção madura certificada e testada e equipe de inspeção de qualidade e linha de produção padrão.
 O que mais nos preocupa é que produtos de alta qualidade são o padrão para manter a cooperação.

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Parâmetros do produto



Modelo	Laser de Diodo V28
Tipo de laser	Alemanha/EUA importados, 10 barras, 12 barras, 16 barras
Mostrar	Tela sensível ao toque 4K de 14---15,6 polegadas
Comprimento de onda	755nm 808nm 1064nm
Tiros	40 milhões de tiros
Energia	10~150 j/cm ² , ajustável
Frequência	1-10 Hz
Resfriamento	TECArefecimento a ArÁgua
Poder	3500W
Tamanho do ponto	12*20mm/12*35mm para escolher
Tensão	110 V/60 HZ ou 220 V/50 HZ para escolher
Peso líquido	95Kg
Peso bruto	105Kg
Tamanho da máquina	45*52*110cm
Tamanho da caixa	56*70,4*125cm

Prazo de entrega: 3-7 dias úteis após o pagamento

Forma de entrega: por via aérea, DHL, TNT, Fedex ou agente de entrega

Antes da entrega: teste de vídeo e fotos

Após a entrega Garantia: 2 anos, oferecemos serviço pós-venda impecável

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month