

Diode Laser



15 Bar **1800W** Handle

*Increase the treatment head of nasal hair
and treat small parts easily



--Single 808 wave or 755nm/808nm/1064nm double wave and triple wave for option. For all skin type.

--Ele pode disparar cerca de 40 milhões de vezes. Economize muito tempo e custo de manutenção para você.

--Sistema de resfriamento TEC, pode controlar a temperatura da água. A máquina pode trabalhar 24 horas mesmo no verão -


-Potência 1000W/1200W/1600W.

12*20mm or 12*35mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



For all skin types



755nm / 808nm / 1064 nm

The handle equipped with 3 wavelength: Alex 755nm, speed 808nm and long pulse 1064nm

Speed 808nm: Golden standard wavelength for all hair types

Alex 755nm: Specific effective for blonde hair, fine hair

Long Pulse 1064nm: Specific effective for dark, tanned skin

Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal
It takes 3--5 times to realize
permanently hair removal





máquina de depilação programa máquina

1. Tela sensível ao toque grande de 12,4 polegadas, projetada humanizada
2. Masculino/feminino, partes do corpo, 6 tipos de pele para opção.
3. Inglês seu idioma nativo.
4. Serviço gratuito de programa OEM (logotipo/sistema...)

Custom Section

CASE design



LOGO design



SYSTEM design



Q1. Por que nos escolher?

Resposta da MLKJ: somos fabricantes de dispositivos de beleza há mais de 12 anos. Podemos fornecer produtos de alta qualidade e serviços de coração a coração.

Q2. How sobre a sua entrega?

Resposta MLKJ: Serviço de porta a porta DHL/THT/Fedex, também aceita carga aérea, transporte marítimo.

Q3. How sobre garantia?

Resposta da MLKJ: Oferecemos 2 anos de garantia sobre a máquina e 10 milhões de shorts de alça.

Q4. Qual é o tempo de entrega?

Resposta da MLKJ: 3-5 dias úteis após o pagamento da máquina geral a laser, o OEM precisa de 15 a 30 dias para produzir.

Q5. How sobre o pacote?

Resposta MLKJ: Caixa de alumínio forte e bonita com espuma embutida garante a segurança dos produtos durante o envio.

Q6. Do você tem suportes tecnológicos oportunos?

Resposta MLKJ: Temos a equipe técnica profissional, todos os problemas serão respondidos dentro de 24 horas, resolvidos dentro de 72 horas.

Q7. Qual método de pagamento é aceito?

MLKJ resposta: T/T , WESTERN UNION ,Trade Assurance.

Q8.If a máquina quebrada durante o shippmet, você estará no comando?

Resposta MLKJ: Todos os produtos enviados por nós são segurados. Se enviados por nosso agente, evitaremos qualquer perda.