

Stronger, Faster

×

14-inch HD 4K Screen



Nova máquina de depilar -- V23

Tela HD 4K de 14 polegadas

Construído em diferentes sistemas de linguagem

Uma configuração chave de parâmetros para diferentes tipos de pele

NEW



NEW



NEW



Depilação permanente segura em todos os tipos de pele; sem dor, muito confortável durante o tratamento;

Adequado para todos os pêlos indesejados em áreas como rosto, braços, axilas, peito, costas, biquíni, pernas...

Você pode escolher alça de 808 nm ou 755 808 1064 nm, trate todas as cores de cabelo de forma eficaz.

1 minuto de resfriamento rápido. Frequência 1-10hz. Tratamento rápido!!!-

350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**



One minute cooling **-21°C**

Best **TEC Cooling** system
hair remover laser



755 808 1064nm Technology é a tecnologia mais avançada para todas as diferentes peles depiladas.

- * Barra de laser importada coerente dos EUA.
- * 10-40 milhões de disparos (a mais nova barra de laser dourada)
- * 10bar 12bar 16bar, para escolher.

* 1000w/1200w/1600w grande potência,

Before and After

Treatment comparison



**Para mais detalhes do produto, envie-nos uma pergunta agora.
Temos serviço de comunicação online 24 horas!**