



**Máquina de depilação a laser de diodo.**

- \* Sem pigmentação. Adequado para qualquer tipo de pele;
- \* Indicado para qualquer tipo de pele;
- \* Seguro e rápido.
- \* Padrão Ouro Internacional de Depilação;
- \* O comprimento de onda ideal do laser 808nm ou 7558081064nm;

**350g**

Ultra light handle



12×36mm

**Handle**

1800W diode laser hair removal




12×24 mm

**Handle**

1200W diode laser hair removal

**O laser de três ondas combina 755nm 808nm 1064nm, adequado para todos os tipos de tratamento de pele e cabelo.**

755nm para depilação de pele branca (pelos finos/ dourados).  
 808nm para depilação de pele amarela (natural).  
 1064nm para depilação de pele negra (cabelo preto).




**ALEX 755nm**  
**For white skin**  
 (fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**  
**For yellow neutral skin**  
 (brown hair removal)



**YAG 1064nm**  
**For black skin**  
 (black hair removal)



# Treatment Comparison

