

Diode Laser



15 Bar **1800W** Handle

*Increase the treatment head of nasal hair
and treat small parts easily



modelos populares

Vantagem de

755 808 1064nm laser diodo depilação a laser

1. 755 808 1064 nm da Alma Tecnologia.
2. Para toda a pele e remoção de estilo de cabelo.
3. Eficaz para os folículos capilares produzem acúmulo de calor, depilação indolor permanente.
4. Quase nenhuma dispersão da pele, nenhum dano à pele e glândulas sudoríparas, nenhuma cicatriz, nenhum efeito colateral
5. 3 em 1 sistema de refrigeração: Resfriamento a ar resfriamento a água resfriamento TEC 3 em 1 sistema.24 horas de capacidade de trabalho
6. Tamanho do ponto grande de 12*35 mm ,Reduzir o tempo de tratamento para original 1/5
7. Adicione logotipo e idioma gratuitamente.



Adequado para qualquer pêlo indesejado em áreas, como rosto, braços, axilas, peito, costas, biquíni, pernas...

Também tem a renovação da pele e o aperto da pele ao mesmo tempo.



Descrição do produto



Detalhes da alça:

- 1) A depilação a laser de diodo é indolor
- 2) Depilação permanente segura em todos os tipos de pele
- 3) Cristal de safira de resfriamento de gelo congelado, para depilação indolor.

Processo de tratamento indolor e confortável com gelo



- 1) Use bomba de alta pressão importada da Itália, vida útil 40.000.000 mais longa
- 2) 2 filtros, 1 filtro para amaciar a água, 1 filtro para separar impurezas.
- 3) Alta potência, energia forte, obtém um bom efeito de depilação.



Novo design de alça

755 808 1064 milhas náuticas da Alma Technology

Tamanho do ponto 12*20mm, 10 barras 1000w ou 12bars 1200w

Tamanho do ponto 12*35mm, 16 barras 1600w.

Ternos para todos os tipos de tratamento de pele e cabelo.

