




## Vantagens

1. Plugue de alça rotativa, mais fácil de instalar.
2. Tubo resistente ao desgaste, mais durável. Handle é design de moldagem por injeção, mais leve e mais prático.
3. A nova tela de 12,4 polegadas é clara e fácil de operar.
4. Handle é design de moldagem por injeção, mais leve e mais prático.
5. Atualize o orifício de dissipação de calor, o efeito de dissipação de calor é bom e a dissipação de calor é mais rápida!



# SWEAT

## PERMANENT HAIR REMOVAL




- \* Tamanho do ponto 12\*20mm, 12\*35mm, para opção
- \* Alça de 450g, peso leve, tratamento de deslizamento rápido gratuito
- \* Com luz indicadora, para mostrar a condição de trabalho (na máquina e na alça), com segurança usar
- \* pode ser selecionado Parâmetros para diferentes tons de pele



“ The revolutionary Soprano Platinum Trio handpiece offers coverage and efficacy levels that have never before been achieved. Having the three most effective wavelengths operating simultaneously is groundbreaking for the laser hair removal industry. ”

THE POWER  
OF THREE



7558081064nm

As 3 ondas funcionam no mesmo punho ao mesmo tempo:

755nm para pele branca (cabelos finos e dourados)

808nm para pele amarela/neutra

1064nm para preto (cabelo preto)

Comparação de efeitos

# Treatment effect

## Suit to any color of skin



## Before&After




Tela de exibição



## Tela

1. Tela grande de 12,4 polegadas, toque rápido
2. Masculino e feminino, 6 partes do corpo, 6 tipos de pele, software inteligente de configuração
3. 6 opções de idioma, seu idioma nativo pode ser adicionado
4. Serviço gratuito de programa OEM (logotipo/sistema...)



Nossa fábrica é fabricante profissional de máquinas de beleza há mais de 14 anos.  
Nós nos concentramos em boa qualidade e bom serviço, apoiamos você e sua empresa!

# Certificate display


Certificate is the best guarantee for you



**Embalagem e envio**

# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,