

## **2021 Salon Queen**

Trending Model 1600W Laser  
4K Smart Screen

Newest Germany Tech  
Super Ice Cooling, Pain-free  
Get most comfortable treatment



Já ajudo clientes de 102 países a fazerem bons negócios.

Vários modelos para você escolher.

Descrição do produto



## **Vantagens**

1.3 ondas Yag 1064nm Diodo 808nm Alex 755nm, 3 em 1 todos os tipos de pele podem ser usados

Alta potência: NOVA alça de 1000 W/ 1200 W/1600 W para opções


2. Grande tamanho do ponto 12\*20mm, 12\*35mm, solução de depilação facial e corporal!

3. Sistema de resfriamento: Sistema de resfriamento Dual-TEC exclusivo, mais eficaz para garantir que a máquina funcione o dia todo, 24 horas sem tempo de inatividade.


4. Longa vida: garantia de suporte de vida dupla



**A** natural



**B** energy absorbed by hair



**C** hair follicle died

### Uso seguro em todos os tipos de pele

Alex 755nm para pele clara

Speed Diode 808nm para pele amarela

Long Pulse 1064nm para peles mais escuras


# Handle Details

Three Wavelengths Work Togher




**12\*20mm**

755nm Laser  
808nm Laser  
1064nm Laser



**12\*35mm**

755nm Laser  
808nm Laser  
1064nm Laser



## Recursos e laser de diodo

1. Laser bar: Barra de laser importada US Coherent/ Dilas brand
2. 3 ondas: 755nm 808nm 1064nm 3 em 1
3. Tamanho do ponto: 12\*20mm, 12\*35mm
4. Potência: Alta potência 1000W 1200W 1600W e OEM
3. Resfriamento: O super resfriamento começa congelado em 1 minuto, continua o trabalho em 24 horas



35mm

before after

Large 3.5cm spot size, and integration of three wavelengths  
Hair removal is quick, efficient and convenient

### Garantia sem dor

Sistema de resfriamento Super TEC Resfriamento rápido 1 minuto congelado

Temperatura mais baixa -22 °C

## Before and After

Treatment comparison



## Programa de software

1. Início fácil: Com base em masculino e feminino/6 partes do corpo, adicione 6 tipos de pele que definem o software inteligente
2. 6 opções de idioma, seu idioma nativo pode ser adicionado
3. Serviço de programa OEM disponível (logotipo/sistema...)

