

**HIGH POWER  
DIODE LASER**

755+808+1064nm  
For all skin and hair types

Newest!

[Learn more details](#)

### Vantagens

- \* Barra de laser importada dos EUA ou Alemanha 8—16bar.
- \* Mais de 50 milhões de tiros, mais de 3 anos não precisa mudar o novo punho.
- \* 3 ondas 1064nm 808nm 755nm, 3 em 1 todo o tipo de pele pode ser usado





**Arm** hair removal



**Lip** hair removal



**Face** hair removal



**Leg** hair removal



**Back** hair removal



**Underarm** hair removal



**Bikini** hair removal



## **DIODE LASER**

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



### **ADVANTAGE**

- **PAINLESS:** 755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:** Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:** There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:** To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operation



### **Sobre o identificador**

1200 w, 1800 w grande potência para livre escolha  
12\*20 ou 12\*35mm tamanho do ponto

\* Alça médica de 350g, leve, tratamento de deslizamento rápido gratuito

\* Com luz indicadora, para mostrar a condição de trabalho (na máquina e alça), use com segurança



800/1000/1200/1600W  
**50 Million Shots**  
USA / Germany Imported Laser Bar

**755nm+808nm+1064nm**



**ALEX 755nm**  
**For white skin**  
(fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**  
**For yellow neutral skin**  
(brown hair removal)



**YAG 1064nm**  
**For black skin**  
(black hair removal)

# • *Cooling effect* •

The handle is frosted for one minute,  
making your treatment more comfortable and painless



Suitable for hair removal on any part of the body,  
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.





✓ 14 Android Screen

1. Three wavelength diode laser.
2. Golden laser bars from German or USA imported, 40,000,000+ longer lifespan.
3. Safe, Fast, Painless, permanent
4. For all skin and hair style hair removal
5. 14.0 inch true color touch screen with 6 skin colors.



Modelo	808V30
Tipo de laser	Alemanha/EUA importado, 8---16 bares, 800W---1600W
Exibição	Tela sensível ao toque 4K de 14 polegadas
Comprimento de onda	808nm ou 755nm 808nm 1064nm
tiros	50 milhões de tiros
Energia	10~150 j/cm2, ajustável
Frequência	1-10Hz
Resfriamento	Cabeça de tratamento de circulação de água e ar de resfriamento duplo TEC de alta velocidade com temperatura de resfriamento de semiconductor ajustável
Poder	3500 W
Tamanho do ponto	12*20mm ou 12*35mm para escolher
Tensão	110 v/60 hz ou 220 v/50 hz para escolher
Peso líquido	95Kg
Peso bruto	105Kg



# Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity  
R&D capability for customization  
Professional certifications and approvals



Para mais detalhes do modelo, entre em contato conosco!  
On-line 24 horas!!