

# Soprano Ice Titanium

Painless hair removal. For you, for life!



## Porque escolher-nos

Por que todos os salões de beleza, salões de beleza e esteticistas preferem a máquina de depilação a laser de diodo 808nm?

- A) Mais seguro, sem efeitos colaterais na pele e glândulas sudoríparas, sem cicatriz.
- B) 755nm808nm1064nm, adequado para todos os tipos de pele, pele negra e cabelos finos podem ser facilmente tratados, adequados para todos os tipos.
- C) Longa largura do laser, alta energia, eficaz para os folículos capilares produzirem acúmulo de calor, depilação permanente.
- D) Rápido! O tamanho grande do ponto 12 \* 36mm pode levar à velocidade do tratamento, velocidade e eficiência do tratamento.
- E) sistema de resfriamento forte pode fazer anestesia epidérmica momentânea, sem qualquer dor durante.

**350g**

Ultra light handle



12×36mm

**Handle**

1800W diode laser hair removal



12×24 mm

**Handle**

1200W diode laser hair removal

máquina de depilação a laser de diodo de gelo 808nm de titânio  
Grande tamanho de ponto de 12\*24mm/12\*36mm para tratamento rápido  
Tons de pele I-VI e pele bronzada, depilação permanente segura e indolor

**Soprano**



755

808

1064

**3 Wavelengths**



Painless Proven  
safety permanent  
hair removal .



All skin  
types  
eventanned skin



12\*24mm



12\*36mm

Sistema de resfriamento contínuo ICE PLUS. O processo de tratamento é mais confortável. Pode trabalhar continuamente por 24 horas.



**Just One minute!**

Quick cooling down to

**-25°C**



O design de plug-in mais recente pode tratar pequenas partes do corpo de difícil acesso. Como nariz, sobrancelhas, aurículas, etc.

# New breakthrough!



360° Rotatable  
6.8×6.8mm

## Handle


1200W diode laser hair removal


Improved Reach: 360° Rotatable

Easily treat areas that are normally hard to reach, including the ears, nostrils and glabella.

Feedback do cliente

## Treatment Comparison





### **Programa de máquina de exibição de tela**

1. Tela grande de 14 polegadas, toque rápido
2. Masculino e feminino, 6 partes do corpo, 6 tipos de pele, software inteligente de configuração
3. 6 opções de idioma, seu idioma nativo pode ser adicionado
4. Serviço de programa OEM gratuito (idioma/logotipo/sistema/cor...)

**14inch true touch screen**  
**6 kinds skin type for choice. accept ODM OEM Service.**

The new **14-inch** screen is clear easy to operate.



## **Advantage of: soprano ice laser hair removal machine**

Super cooling: air + water+TEC condenser cooling system,  
Which keep water temperature in 25-28°C, continuous work in summer.  
Germany imported laser: 12 laser bars handle, 10-40 million shots.  
Big spot size 15x25mm, 12\*38mm, 1200 w high power to sure fast hair removal.  
Italian water pump: more better for the laser water circulate  
Painless and no side effect.



# 14 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



Design de P & D Equipes de design e desenvolvimento dos Estados Unidos e da Alemanha. Linha de produção madura certificada e testada e equipe de inspeção de qualidade e linha de produção padrão.

O que mais nos preocupa é que produtos de alta qualidade são o padrão para manter a cooperação.

# Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



## Parâmetros do produto

Modelo	Médico V19
Tipo de laser	Alemanha/EUA importados, 12 barras, 15 barras
Mostrar	Tela sensível ao toque 4K de 14---15,6 polegadas
Comprimento de onda	755nm 808nm 1064nm
Tiros	40 milhões de tiros
Energia	10~150 j/cm2, ajustável
Frequência	1-10 Hz
Resfriamento	Resfriamento TEC duplo de alta velocidadeAr e cabeça de tratamento de circulação de água próxima com temperatura de resfriamento semiconductor ajustável
Poder	3500W
Tamanho do ponto	12*24mm/12*36mm para escolher
Tensão	110 V/60 HZ ou 220 V/50 HZ para escolher
Peso líquido	95Kg
Peso bruto	105Kg
Tamanho da máquina	45*52*110cm
Tamanho da caixa	56*70,4*125cm

Prazo de entrega: 3-7 dias úteis após o pagamento

Forma de entrega: por via aérea, DHL, TNT, Fedex ou agente de entrega

Antes da entrega: teste de vídeo e fotos

Após a entrega Garantia: 2 anos, oferecemos serviço pós-venda impecável

Embalagem e envio

# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,

# CONTACT US



## In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month