



Passou Medical CE, ISO13485, seriamente

Garantia de dois anos, manutenção para sempre.

Nossa equipe de vendas fornecerá aconselhamento profissional antes de comprar a máquina.

O treinamento técnico gratuito para distribuidores está disponível.

Vídeo do operador disponível para todos os compradores.

Técnico gratuito para atualização.

Suporte on-line por Skype, vídeo no Youtube e e-mail.



Detalhes do identificador

Tratamento da máquina de depilação a Laser Ice Platinum

1. Laser técnico, adequado para todos os tipos de pele e cabelo.
2. Alças: 1000W ou 1200W, um tamanho de ponto 12*20mm, o outro 12*35mm
3. Tratamento rápido: frequência de 1-10 Hz, barras de laser importadas dos EUA.
4. Funcionamento contínuo 12h: Aráguasistema de resfriamento exclusivo de 1200W TEC, controla a

temperatura constante da água 24°C, garante que a máquina funcione continuamente durante todo o dia, mesmo no verão sem ar-condicionado máquina de depilação a laser
Máquina de depilação a laser 1000W ou 1200W ou 1600W

One minute cooling -27°C

Best TEC Cooling system
hair remover laser



Punho da máquina de depilação a laser de titânio

A alça de 1,12 * 20 mm pode ser usada em pequenas partes do corpo, como depilação facial e outros lugares pequenos.

2,12 * 35 mm pode ser usado em grandes partes do corpo, como costas, braços e pernas

3.Com pilha de laser importada dos EUA, energia forte, vida útil mais longa. o melhor laser nesta linha máquina de depilação a laser

350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**




>>Germany Emitter, strong Energia

>>1200W power of hair removal on the whole body;

>>1-10Hz fast Frequência

>> Italy water pump, it can keep machine working 24 hours without stop.




Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area



Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal



Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth

O laser contém saída de quatro comprimentos de onda, tem uma ampla gama de aplicabilidade. Tem um certo efeito terapêutico na remoção de vermelhidão, estrias de sangue, varizes, anti-inflamatório, depilação, clareamento e rejuvenescimento da pele.



Tela da máquina de depilação a laser de titânio

1) Tela sensível ao toque: 12,4 polegadas fácil de operar.

2) 6 idiomas para sua escolha.

3) Cor para escolher, também o seu LOGO pode ser colocado na tela e shell da máquina gratuitamente

Modelo

Máquina de depilação a laser de titânio

tipo de laser

Depilação a laser de titânio


barra de laser	12 bar, 1200W, 10bar 1000W, importado dos EUA
Sistema de exibição	Tela de toque de cor verdadeira de 12 polegadas
tiros de alça de laser	40 milhões de vezes
Energy	10~150 j/cm2, ajustável
Duração do pulso	40~800ms ajustável
Frequency	1~10Hz
	Condensador TEC 1200W
Sistema de refrigeração	Circulação de ar e água fechada
	Cabeça de tratamento com semiconductor
	temperatura de resfriamento ajustável
Tamanho do ponto	12*20mm, 12*35mm
temperatura do cristal	-10~3°C
Requisito de energia	AC220/110V, 50/60HZ

Custom Section


CASE dedign



LOGO design



SYSTEM design



perfil de companhia



Sobre mingliangkj:

Weifang Mingliang electronics Co., Ltd (abreviação: MLKJ) é um fabricante altamente profissional e experiente de beleza equipamentos na China, temos departamento de produção profissional, departamento de controle de

qualidade, departamento de armazenamento e venda e serviço departamento. Nossos produtos são amplamente utilizados em salão de beleza, clínica e casa. Mercado em todo o mundo, incluindo Europa, América do Norte, Ásia e assim por diante. nossa empresa tem 13 anos na indústria da beleza e presta atenção à qualidade e preço dos produtos.

Embalagem do produto

1. Weifang Mingliangkj electronics Co., Ltd (abreviatura: MLKJ) tem 15 anos na indústria da beleza
2. Temos departamento profissional de P & D de produção
3. Departamento de controle de qualidade, departamento de armazenamento e departamento de vendas e serviços.

PACKING

safe and thoughtful packaging seivice



Tight packaging

Training:
(video +manual+online service)
can keep you operate it easily

Built-in prevention collision bubble

Two- year warranty for machine
handle as consumable,
one-year warranty



3-5 business days delivery

professional guide:
24 hours professional online
customer service

