

NEW ! Technology



Vantagem do laser de diodo laser de diodo 755 808 1064

1. 755 808 1064 milhas náuticas
2. Para toda a remoção de estilo de pele e cabelo.
3. Eficaz para os folículos capilares produzirem acúmulo de calor, depilação indolor permanente.
4. Quase nenhuma dispersão da pele, nenhum dano à pele e glândulas sudoríparas, nenhuma cicatriz, nenhum efeito colateral



5. Resfriamento a ar resfriamento a água resfriamento TEC 3 em 1 sistema.24 horas de capacidade de trabalho,
6. Tamanho grande do ponto de 12*35mm, reduz o tempo de tratamento para o original 1/5
7. Adicione logotipo e idioma gratuitamente.





- * Tela True Color 4K de 14 polegadas, oferecendo uma experiência de toque super legal.
 - * Serviço OEM é aceito. parâmetro de ajuste está ok.
 - * Adicione seu logotipo e idioma gratuitamente
- Sobre o Handle

12*20mm or 12*35mm handle



Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...




High-quality laser bars imported from USA

1000/1200/1600w high power



Fast hair removal



10bar
1000W



12bar
1200W



16bar
1600W

- * Barra de laser importada coerente dos EUA.
- * 10-40 milhões de disparos (a mais nova barra de laser dourada)
- * 10bar 12bar 16bar, para escolher.
- * 1000w/1200w/1600w grande potência,



755 808 1064nm Tecnologia de gelo platina é a tecnologia mais avançada para depilação. Especialmente para diferentes estilos de pele e cabelo.