



1. Plugue de alça giratória, mais fácil de instalar.

2. Tubo resistente ao desgaste, mais durável. Alça é design de moldagem por injeção, mais leve e mais prático.

3. A nova tela de 14 polegadas é clara e fácil de operar.

4. Alça é design de moldagem por injeção, mais leve e mais prático. 5. Atualize o orifício de dissipação de calor, o efeito de dissipação de calor é bom e a dissipação de calor é mais rápida!



>>Germany Emitter, strong energy

>>1200W power of hair removal on the whole body;

>>1-10Hz fast frequency

>> Italy water pump, it can keep machine working 24 hours without stop.



Melhor sistema de refrigeração: condensador semicondutor de ar água TEC□

A temperatura da água pode ser controlada entre 26°C—28°C, 24 horas de trabalho contínuo.

Working Principle

755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin

(black hair removal)

Lidar com tempo de vida longa 20-40 milhões de tiros

Velocidade 808nm: Comprimento de onda padrão dourado para todos os tipos de cabelo

Alex 755nm: Eficaz específico para cabelos loiros, cabelos finos

Pulso longo 1064nm: específico eficaz para pele escura e bronzada melhor qualidade opt laser/nd yag/alexandrite preço da máquina de depilação a laser

Machine Display



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,