



# D10

## Portable Hair Removal Machine

Three bands: 755nm/808nm/1064nm  
Suitable for all skin types



## DIODE LASER hair removal machine

■ 2 Years Warranty ■ OEM / ODM Service ■ 3 waves 1064nm + 808nm + 755nm

### Sobre a máquina de depilação D10

- \* EUA ou Alemanha importou a barra de laser 8—12bar.
- \* Mais de 50 milhões de tiros, mais de 3 anos não precisam mudar de novo identificador.
- \* 3 ondas 1064nm 808nm 755nm, 3 em 1 todos os tipos de pele podem ser usados

# Handle Display

Two colors, two spot sizes are optional



**Comprimento de onda triplo incluído: 755nm 808nm 1064nm**

755nm adequado para depilação de pele clara.

808nm adequado para depilação de pele neutra.

1064nm adequado para depilação de pele negra.

# *Working Principle*

755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.



**ALEX 755nm**

**For white skin**

(fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**

**For yellow neutral skin**

(brown hair removal)



**YAG 1064nm**

**For black skin**

(black hair removal)

# The real experience is visible

Through live test verification ,safe ,long,painless  
and effective



- 1) Tamanho grande: tela de toque colorida de 14 polegadas usada.
- 2) Vários idiomas: três tipos de opções de tipos de pele, fáceis de operar.
- 3) serviço oem: seu logotipo pode ser adicionado na tela da máquina gratuitamente, aceite seu idioma especial.



# Product details

Ultra-thin large screen, cool light strip



**Para mais detalhes, consulte-nos!  
24 horas online!**