



Máquina de depilação a laser de diodo.

- * Sem pigmentação. Adequado para qualquer tipo de pele;
- * Indicado para qualquer tipo de pele;
- * Seguro e rápido.
- * Padrão Ouro Internacional de Depilação;
- * O comprimento de onda ideal do laser 808nm ou 7558081064nm;

350g
Ultra light handle



12×36mm

Handle

1800W diode laser hair removal



12×24 mm

Handle


1200W diode laser hair removal

O laser de três ondas combina 755nm 808nm 1064nm, adequado para todos os tipos de tratamento de pele e cabelo.

755nm para depilação de pele branca (pelos finos/ dourados).

808nm para depilação de pele amarela (natural).

1064nm para depilação de pele negra (cabelo preto).






ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)




SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)



Treatment Comparison





Ponto de venda característico

1. A nova tela de 15,6 polegadas é clara e fácil de operar.
2. O identificador é design de moldagem por injeção, mais leve e mais prático.
3. LOGO 3D com textura luxuosa.
4. Plugue de alça rotativa, mais fácil de instalar.
5. Tubo resistente ao desgaste, mais durável.
6. Duas cremalheiras do punho, mais convenientes na operação.

Se você precisar de ajuda para saber mais, bem-vindo ao consultar!