

NEW ARRIVALS

2022 Newest Permanent and Painless Ice Hair Removal

- 3 waves 1064nm+808nm+755nm,
- 3 in 1 all skin type can be used
- Imported gold laser bar, Shots up to 40 million+



12*20mm



12*35mm



* Barra laser Dilas importada EUA ou Alemanha. (Barra laser dourada mais recente e de melhor qualidade)

* Mais de 40 milhões de tiros, mais de 3 anos não precisam mudar de novo identificador.

* 755 808 1064nm é para todos os estilos de pele e cabelo

Newest **Factory Lowest Price** Diode Laser Hair Removal

**A new
winner
is born!**



HD 4K Screen Design

The screen can be rotated for more convenient operation

One-touch start button

Resfriamento de contato contínuo 2 minutos atingem $-31,3^{\circ}\text{C}$, depilação indolor 24 horas continuamente trabalhando sem nenhum problema

ULTRA-LOW
Temperature
-31°C

Ultra low temperature
protect skin
not burned by the laser



Resfriamento de gelo platina

- * ligue a máquina, esfrie imediatamente, remova imediatamente os pelos
- * bom resfriamento maior vida útil do cabo
- * efeito de depilação indolor com gelo real

MULTI-ANGLE MACHINE DISPLAY

New upgrade 14-inch HD 4K screen

The screen can be rotated 180 degrees

12*35mm big spot size

Optional parameters for different skin types



*0,3 ondas: 1064nm 808nm 755nm, 3 em 1 todos os tipos de pele podem ser usados

*Alta potência: NOVO 1000W/1200W/1600W//1800W alça para opções

*.Medical handle tamanho do ponto 12*24mm, 12*36mm, solução de depilação facial e corporal!

*.Sistema de resfriamento: Sistema de resfriamento Dual-TEC exclusivo, mais eficaz para garantir que a máquina funcione o dia todo, 24 horas sem tempo de inatividade.

*. Longa duração: 40 milhões de disparos

Three Simultaneous Wavelengths in one Applicator

12mm*20mm / 12mm*35

4cm²

Mix Laser 755nm+808nm+1064nm
Multiple Laser Wavelengths and Technologies

Alex 755nm
Ideal for range of hair colors

Speed 808nm
Safe for darker skin types

YAG 1064nm
Perfect solution for darker skin

Pontas giratórias, flexíveis Trate facilmente áreas que normalmente são difíceis de alcançar, incluindo orelhas, narinas e glabella.

Simple installation
and easy handling of areas that are usually difficult to reach

12x24mm
1200W
big power

Improved Reach:
360 ° Rotatable

Easy installation


Finger treatment

Nose hair treatment

Ear treatment

Eyebrow treatment

efeito do tratamento



12*20mm/12*35mm ou 12*24mm/12*36mm tamanho do ponto adequado para todas as peças de depilação

3 a 5 sessões atingem o resultado ideal de depilação, depilação permanente



O vídeo de experiência mais autêntico dos clientes

É ótimo para peles sensíveis e literalmente não senti nada.

É 40% mais rápido do que qualquer outro laser, pois a cabeça é maior e cobre mais superfície.

A linda estilista compartilhando sua experiência com laser neste cliente



Para todos os tipos de pele e estilo de depilação

Você verá bons resultados após 3 tratamentos.

* Indolor * Rápido * Sem tempo de inatividade * Sem efeitos colaterais

Tela de exibição

Tela sensível ao toque grande de 14 polegadas de laser de diodo 755 808 1064

* escolha de homem e mulher para todas as peças de depilação

*Qualquer idioma que você quiser

*Serviço de logotipo gratuito

* serviço de tela personalizada

Serviço oem/odm, qualquer estilo, qualquer cor que você quiser

Mais detalhes são bem-vindos para consultar!