




Máquina de depilação a laser de diodo para depilação a laser permanente com preço do revendedor

Alemanha 755 808 1064 laser de diodo diodo ipl depilação a laser



Vantagens

- * Barra de laser importada dos EUA ou da Alemanha 10bars/15bars
- * Mais de 50 milhões de tiros, mais de 3 anos não precisam mudar de novo identificador.
- * 3 ondas 1064nm 808nm 755nm, 3 em 1 todos os tipos de pele podem ser usados



Descrição dos produtos

Mini Portable

The net weight of the handle is
about equal to one iphone

285g

Ergonomic handle
It's not tiring to take off



Sobre o Handle

1200W/1800W grande potência para livre escolha

12*24 ou 12*36mm tamanho do ponto

* Alça médica de 285g, peso leve, tratamento de deslizamento rápido gratuito


* Com luz indicadora, para mostrar a condição de trabalho (na máquina e na alça), use com segurança

EXFU

Exfu Violin

One-of-a-kind styling
Build your own hair removal machine

One minute cooling, 12x24cm²super cool area.
Newest design handle 0.31kg



Geada rápida de 1 minuto, experiência de tratamento confortável e indolor

EXFU[®]
— Simple • Safe • Enjoy —

What can
we do
in
1 MINUTE

Time for a cup of instant coffee,
the handle can quickly frost.





800/1000/1200/1600W

50 Million Shots

USA / Germany Imported Laser Bar

755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)







YAG 1064nm

For black skin

(black hair removal)

7558081064nm, adequado para depilação permanente de todos os tipos de pele



Ingenious details I am better than others

Product detail
layout



Surround light strip

Cool lighting effect
not dazzling



Newest design handle 0.31kg

One minute cooling
Customizable glowing logo



One-of-a-kind styling

Ingenious production
focus on details



Modelo	laser de diodo Exfu
Tipo de laser	Alemanha/EUA importados, 8---12bars, 800W---1200W
Mostrar	Tela sensível ao toque 4K de 14 polegadas
Comprimento de onda	808nm ou 755nm 808nm 1064nm
tiros	50 milhões de tiros
Energia	10~150 j/cm2, ajustável
Frequência	1-10 Hz
Resfriamento	Resfriamento TEC duplo de alta velocidadeAr e cabeça de tratamento de circulação de água próxima com temperatura de resfriamento semiconductor ajustável
Poder	3500W
Tamanho do ponto	12*24mm ou 12*36mm para escolher
Tensão	110 V/60 HZ ou 220 V/50 HZ para escolher
Peso líquido	35Kg
Peso bruto	45Kg

7 * 24 horas de serviço online!

Bem-vindo a consultar!