

New Machine

“

**High power diode laser
with nice cooling technology**
for hair removal with painless!

”



* Laser de diodo de alta potência de 1800 w com tecnologia de resfriamento agradável, para depilação sem dor!

* O laser de diodo permite que a luz penetre mais profundamente na pele e seja mais seguro do que outro laser. porque pode evitar o pigmento melanina na epiderme da pele, podemos usá-lo para a depilação permanente de todos os pelos coloridos em todos os 6 tipos de pele.

* Adequado para qualquer pêlo indesejado em áreas como rosto, braços, axilas, peito, costas, biquíni, pernas... Também tem a renovação da pele.

* Frequência 1-10 Hz. treatment fastly!!! Máquina para depilação rápida e permanente. Sem dor!!




755 nm

I



808 nm

II



1064 nm


III



755 nm for white skin (fine, golden hair removal);



808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);



1064 nm for black skin (black hair removal)

Lidar com exibição

1. Laser de diodo de três comprimentos de onda. 2. Barras de laser douradas da Alemanha ou dos EUA melhoraram, 40.000.000 vida útil mais longa. 3. Seguro, rápido, indolor, permanente 4. Para depilação de todos os estilos de pele e cabelo Tela sensível ao toque de cor verdadeira de 5,14,0 polegadas com 6 cores de pele.

Handle Details

Three Wavelengths Work Togher



O laser Waves combina 755nm 808nm 1064nm, adequado para todos os tipos de tratamento de pele e cabelo.

755nm para depilação de pele branca (pelos finos/ dourados).

808nm para depilação de pele amarela (natural).

1064nm para depilação de pele negra (cabelo preto).

For all skin types

Triple wavelength laser work together

755
nm

808
nm

1064
nm

755nm/808nm/1064nm

755nm
808nm
1064nm

Laser hair removal treatment theory



Hair active growth
phase(3-6years)



laser treatment



Transition phase
(1-2weeks)



Resting phase
(1-2 weeks)



Return to growth
phase

Parâmetros do produto







Modelo	808V29
Tipo de laser	Laser de diodo 808nm ou 755/808/1064nm 3 ondas combinadas
Mostrar	Tela sensível ao toque 4K de 14 polegadas
Comprimento de onda	755/808/1064
tiros	20-40 milhões de tiros
Energia	10~150 j/cm ² , ajustável
Frequency	1-10HZ
Resfriamento	Compressorarágua
Poder	3500W
Tamanho do ponto	12*24mm ou 12*36mm para escolher
Tensão	110 V/60 HZ ou 220 V/50 HZ para escolher
Peso líquido	95Kg

Peso bruto 105Kg
Tamanho da máquina 53*40*105cm
Tamanho da caixa 125*56*70,4

Antes e depois da comparação do efeito

Before and After



Before



After



Before



After



Before



After



Before



After

Depilação indolor, sem efeitos colaterais[]Deixe sua pele sedosa e cheia de charme!

Exibição do sistema de tela

Sistema operacional

* Tela de 14,0 polegadas

* sistema multilíngue

* Fácil de operar, fornecendo habilidades de operação e serviços de ensino

*O logotipo e o idioma gratuitos podem ser personalizados no scr

Custom Section

LOGO design



SYSTEM design



Seção personalizada

Você pode personalizar sua tela de logotipo exclusivo de acordo com suas necessidades

Porque escolher-nos

Our customers

60000+ CUSTOMERS



102

Countries

OEM/ODM

Customize the machine according
to customer needs

CERTIFICATE



Fabricante de 14 anos com rica experiência na produção de máquinas de beleza!

13 anos Alibaba fornecedor de ouro

Certificados CE aprovados Certificados TUV aprovados

Feito sob encomenda pessoal e OEM

Embalagem do produto

A embaladora em caixa de alumínio é resistente e durável, com proteção de segurança, ajudando sua máquina a chegar em casa com segurança!

PACKING

Safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention
collision bubble

Two- year warranty for machine
handle as consumable,
one-year warranty

Tight packaging

Training:
(video +manual+online service)
can keep you operate it easily



3-5 business days
delivery

professional guide:
24 hours professional online
customer service