

**2021 Salon Queen**

**FASTER: 60% FASTER**  
**STRONGER: STRONGER POWER 40%**  
**BETTER RESULT**  
**SMARTER: 4K ANDROID SCREEN**

**FASTER, STRONGER, SMARTER**

1. Laser de diodo de três comprimentos de onda.

2. Barras de laser douradas da Alemanha ou dos EUA melhoraram, 40.000.000 vida útil mais longa.

3. Seguro, rápido, indolor, permanente

4. Para depilação de todos os estilos de pele e cabelo

Ecrã tátil de cor verdadeira de 5,14,0 polegadas com 6 cores de pele.

6. Dois modelos podem ser selecionados, alça única ou alça dupla



## 2021 Salon Queen

FASTER, STRONGER, SMARTER

O sistema de resfriamento TEC mais avançado dentro desta máquina para fornecer resultados de resfriamento super bons.

24 horas de tempo de trabalho. Material de safira. Experiência real sem dor!

- 1) 10 barras/ 12 barras/ 16 barras, 10-40 milhões de tiros.
- 2) Grande mancha 12\*20mm / 12\*35mm para depilação rápida.
- 3) cristal de safira de resfriamento de gelo congelado, para depilação indolor.
- 4) barra de laser de ouro de alta qualidade importada do alemão.
- 5) Punho médico tão baixo quanto 350g fácil de tratar.

### Sistema de tela

1. Tela sensível ao toque grande de 14 polegadas, projetada humanizada.
2. Masculino/feminino, partes do corpo, 6 tipos de pele para opção.
3. 6 sistemas de idiomas, idioma nativo o que você quiser.
4. Serviço gratuito de programa OEM (logotipo/sistema...)

Barra de laser	Importado da Alemanha/EUA, 8 bar, 10 bar, 12 bar, 16 bar
Comprimento de onda	755nm 808nm 1064nm/ ou único 808nm
Energia	0-150J/cm <sup>2</sup>
Frequência	1-10hz
Largura do pulso	40-800ms
Interface Operativa LCD	Ecrã táctil LCD TFT True Color 14.0
Sistema de refrigeração	Cabeça de tratamento de circuito de ar e água fechada com temperatura de resfriamento de semiconductor ajustável
Poder	4000W
Fonte elétrica	220 V/50 Hz ou 110 V/60 Hz
N.W/ G.W	62kg/78kg

# Company Strength



- >>OEM your own machine body.
- >>OEM your own program software.
- >>OEM pretty machine colors.
- >>Print your LOGO on machine body and screen.

## Custom Section


### CASE design



### LOGO design



### SYSTEM design



Exibição de certificado


# CERTIFICATE DISPLAY





# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,

