



### **Lidar com recursos de depilação a laser de diodo:**

- »» Barra de laser EUA, 12 barras, alta potência 1200w
- »» Sistema de resfriamento do condensador TEC: 2 grandes condensadores TEC de 1200W, mantém a água constantemente a 24°C, garante o funcionamento da máquina continuamente sem parar
- »» Efeito Super Cooling: Temperatura de Safira-5~3°C. Reduza efetivamente o doloroso no tratamento e faça
- »» Bomba de água da Itália: mais melhor para o círculo de água do laser, retire o calor, maior tempo de vida.
- »» Dois filtros de água: dois filtros de troca de qualidade alimentar, podem garantir a qualidade da água para circulação

# Harmony XL PRO

DIODE LASER HAIR REMOVAL



13 YEARS FACTORY, 2 YEARS WARRANTY,  
102 COUNTRIES,  
60,000+ CUSTOMERS

Make Your Beauty Business  
More Easier.






## Small Spot Size

### Quick and Comfortable

With spot size of  $1.2 \times 2.0 \text{ cm}^2$ , for faster treatments and better patient experience.




## TEC Plus

### Continuous Contact Cooling

TEC is an advanced technology that continuously cools skin and facilitates range-controlled temperature throughout the entire treatment. Patients can now enjoy a completely pain-free, cool and comfortable experience throughout the session.

## For all skin types



755nm / 808nm / 1064 nm



»»Efeito Super Cooling:Safira Temperatura-5~3°C. Reduza efetivamente o doloroso no tratamento e faça

»»Bomba de água da Itália:mais melhor para o círculo de água do laser, retire o calor, tempo de vida mais longo.

»»Dois filtros de água: dois filtros de troca de qualidade alimentar, podem garantir a qualidade da água para circulação



## efeito do tratamento


1. Depilação indolor, sem efeitos colaterais.
2. Potência forte, módulo de diodo laser importado da Alemanha, 10bar, 12 bares, 16 bares disponíveis.
3. Grande tamanho do ponto 12\*20 mm ou 12\*35 mm, para depilação rápida.
4. Melhor sistema de resfriamento: ar água condensador semiconductor TEC, temperatura da água pode ser controlada entre 26°C—28°C, 24 horas trabalhando continuamente.



Before



After



## Sistema

6 tipos de pele Qualquer idioma pode ser adicionado

O logotipo pode ser adicionado gratuitamente Tela sensível ao toque de 14,0 polegadas

