

Why

choose us?

14 years factory

14 years of focus on the development of beauty equipment, the pursuit of higher product quality, making beauty entrepreneurship easier

60000+ customers in 102 countries

The products are sold to 102 countries, serving more than 60,000+ customers

2 years warranty

2 years warranty for each machine All question will be response within 24 hours solved within 72 hours

Make Your Beauty Business More Easier !



nossa vantagem

14 anos de experiência em fábrica, serviço A.ODM / OEM B. Equipe profissional de P&D e equipe de inspeção de qualidade, equipe de pós-venda e vendas C. Possui CE, certificado ISO 13485, mais de 20 certificados de patente D. A experiência mais madura de remoção de pêlos de semicondutores

Descrição dos produtos

DIODE LASER

*3 waves 1064nm +808nm + 755nm,
*Safe, Fast, Painless, permanent
*For all skin and hair style hair removal

>>>

- 1.Laser de diodo de três comprimentos de onda.
2. Barras de laser douradas da Alemanha ou dos EUA melhoraram, 40.000.000 vida útil mais longa.
3. Seguro, rápido, indolor, permanente
4. Para depilação de todos os estilos de pele e cabelo

Ecrã tátil de cor verdadeira de 5,14,0 polegadas com 6 cores de pele.

Machine display

Show the machine from three angles, looking at the machine comprehensively.



MACHINE DETAILS DISPLAY

EXQUISITE DETAIL DISPLAY




Sobre alças



Uso de segurança em todos os tipos de pele

1. Alex 755nm para pele clara
2. Diodo de velocidade 808nm para pele amarela
3. Long Pulse 1064nm para pele mais escura



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)


Parâmetros do produto



Duração do pulso	10-300ms ajustável
temperatura do cristal	-27°C~5°C
Barra de laser	10bar/12bar/16bar, importado da Alemanha/EUA
Tecnologia	Tripe Waves 7558081064nm Tecnologia
Potência de saída	1000w/1200w/1600w
Tipo de Laser	Laser de diodo 808nm ou 755/808/1064nm 3 ondas combinadas
Sistema de exibição	tela de 12 polegadas
Comprimento de onda	755/808/1064

tiros	20-40 milhões de tiros
Energia	10~150 j/cm2, ajustável
Frequência	1-10Hz
Resfriamento	Compressorarágua
Poder	3500W
Tamanho do ponto	12*20mm ou 12*35mm para escolher
Tensão	110 V/60 HZ ou 220 V/50 HZ para escolher
Peso líquido	95Kg
Tamanho da máquina	53*40*105cm

Tela de exibição



Programa da Máquina

1. Tela grande de 14 polegadas, toque rápido
2. Masculino e feminino, 6 partes do corpo, 6 tipos de pele configurando software inteligente
3. 6 opções de idioma, seu idioma nativo pode ser adicionado
4. Serviço de programa OEM gratuito (logotipo/sistema...)

Gráfico comparativo antes e depois do efeito de depilação

