

Livrar-se dos pelos indesejados é uma questão antiga, sendo a depilação a longo prazo particularmente desafiadora. Método de depilação a laser EXFU, solução completa para depilação verdadeiramente eficaz.



Vantagem da máquina de depilação a laser de diodo 755 808 1064

- 1) Uso TEC condensador, tem melhor efeito de resfriamento, certifique-se de que a máquina funcione continuamente 24 horas, mesmo no verão.
- 2) Uso Itália bomba de alta pressão importada, vida útil 40.000.000 mais longa
- 3) 2 filtros, 1 filtro para suavizar a água, 1 filtro para separar impurezas.
- 4) Alta potência 3000w, energia forte, obtenha um bom efeito de depilação.



360 degree bidirectional rotation

—
No need to drag, easily rotate various angles
Rotating without winding, the operation is more convenient



Depilação a laser de diodo de preço mais baixo de fábrica mais recente
Design de tela HD 4K

A tela pode ser girada para uma operação mais conveniente
Botão de início de um toque



Pode ser usado para depilação em todas as partes do corpo, seguro, indolor, confortável e permanente



Cool glow equivalent



Novo tipo de máquina de depilação a laser de diodo EXFU

Painless Freezing Hair Removal



12*24mm² large cool area, no pain and no skin damage.

EXFU



The handle is small and lightweight,
weighing as low as 350g

Just One minute! Quick cooling down to **-29°C**

755 808 1064 Punho para depilação a laser de diodo

tamanho do ponto 12*20mm, 10 barras 1000w.

tamanho do ponto 12*35mm, 12 barras 1200w.

tamanho do ponto 12*35mm, 16 barras 1600w.

808 Hair Removal treatment pictures



- 1) A depilação a laser de diodo é sem dor
- 2) Seguro depilação permanente em todos os tipos de pele
- 3) Gelo congelado resfriamento cristal de safira, para depilação indolor.



Sistema de tela

Programa de máquina de diodo laser

1. 14 tela sensível ao toque grande em polegadas, design humanizado, diodo sistema de operação a laser
2. Masculino/feminino, partes do corpo, 6 tipos de pele para opção.
3. Inglês seu idioma nativo.
4. Grátis OEM/ODM serviço de programa (logotipo/sistema...)



Configuração do produto

Item	Laser de diodo vertical 755 808 1064 nm
tipo de laser	Laser de diodo, 12bars, 16bars
Potência de cada barra	100w
Sistema de exibição	Tela de toque de cor verdadeira de 14 polegadas
Comprimento de onda	808nm/755nm/1064nm
Tamanho do Ponto	12*24mm ² /12*36mm ²
vida útil do punho do laser	808 nm: Pelo menos 20.000.000-40.000.000 tiros
Energia	10-150 J/cm ² ajustável (até 150J/cm ² opcional)
Duração do pulso	40~800ms ajustável
Frequência	1,0-10 Hz;
Sistema de refrigeração	Condensador de semicondutores TECirculação de água fechada
Lidar com energia	1000w/1200w/1600w
Potência da máquina	3500w
Fonte elétrica	220 V/50 Hz ou 110 V/60 Hz

temperatura do cristal	-29~5°C
Temperatura da máquina	27°C
Requisito de energia	AC220V/110V 50~60Hz

Perfil da companhia

3 anos de garantia!

Serviços de treinamento on-line gratuitos, suporte técnico
Grande potência de 1600w , resultado de depilação satisfatório

Authentication

NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials

60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services

2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours

1. Weifang Mingliang Electronics Co., Ltd é um fabricante altamente profissional e experiente de equipamentos de beleza na China, tem 14 anos na indústria da beleza
2. Temos produção profissional P&D departamento, pode fornecer suporte técnico, garantia de 2 anos

ABOUT COMPANY

Shandong Xinghua Electronics Co., Ltd.



ABOUT US

[LEARN MORE](#)

14 years factory ,14 years focusing on the development of beauty equipment, Pursuit of higher product quality, Making your business easier!

All the products are taking with CE/ISO certification ,suitable for world market , mainly used on North America South America , Europe ,more than 102 countrys .





Professional
Production R&D
department



Wide range
of beauty machines



14 Years

Professional Factory



Dust-free installation
workshop



Professional
technical team

**Por favor, consulte-nos para mais detalhes do produto
24 horas online!**