



### --Aplicação de máquina de depilação a laser

- \* Laser de diodo de alta potência com tecnologia de refrigeração agradável, para depilação sem dor!
- \* Adequado para qualquer cabelo indesejado em áreas como rosto, braços, axilas, peito, costas, biquíni, pernas...
- \* Frequência 1-10hz. tratamento rápido!!!

**Máquina para velozes e permanente depilação. Sem dor!!**





Rotate the screen  
360 degrees

Horizontal and vertical  
screen switching  
±180° rotation

Share screen  
±90° rotation

**O corpo e a tela podem girar 360 ° e podem ser empurrados e puxados à vontade, tornando o processo de uso mais conveniente**



**Exfu**  
**NEW ARRIVAL**  
Style: Stationary



Available for any unwanted hair  
on areas like back, arms, legs, face, back, legs, bikini, chest.



The screen can stretch  
The machine body can rotate 360°



**Comprimento de onda triplo incluído: 755nm  
808nm 1064nm**

755nm adequado para depilação de pele clara.  
808nm adequado para depilação de pele neutra.  
1064nm adequado para depilação de pele negra.

**350g lightweight handle, more ergonomic**

Available in **black or white**

			
spot size:12*36	spot size:12*24	spot size:12*36	spot size:12*24

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



**Punho da máquina de depilação a laser EXFU**

1.12\*24mm pode ser usado em pequenas partes do corpo, como depilação facial e outros lugares pequenos.  
2.12\*36mm pode ser usado em grandes partes do corpo, como costas, braços e pernas.....



**Authentication**

FDA,NQAI3485,CB certification  
and more Complete certification  
materials



**60000+ Customers**

We have professional after sale  
team and we provide 7\*24  
services



**2 Years Warranty**

2 years warranty for each  
machine, All questions will get  
reponse within 24 hours

**The real experience is visible**

Through live test verification ,safe ,long,painless  
and effective



**EXFU**

Redefine hair removal equipment  
OEM & ODM Professional Design

# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,