



Máquina de depilação a laser de diodo.

- * Sem pigmentação. Adequado para qualquer tipo de pele;
- * Indicado para qualquer tipo de pele;
- * Seguro e rápido.
- * Padrão Ouro Internacional de Depilação;
- * O comprimento de onda ideal do laser;
- * Largura de pulso de laser longa (10ms a 800ms);

A alça pesa apenas 350g! 15*20mm, 12*35mm solução para depilação facial e corporal!

Handle display Handle color optional

weight **450g**

The handle weighs only 450g, making the treatment process easier

Cooling effect

Fast cooling, more comfortable treatment process



12*20mm



12*35mm



12*20mm



12*35mm

Sistema de refrigeração:

Sistema de refrigeração Dual-TEC exclusivo,

mais eficaz para garantir que a máquina funcione o dia todo, 24 horas sem tempo de inatividade.



Just One minute!
Quick cooling down to **-25°C**




O laser de três ondas combina 755nm 808nm 1064nm, adequado para todos os tipos de tratamento de pele e cabelo.

755nm para depilação de pele branca (pelos finos/ dourados).

808nm para depilação de pele amarela (natural).

1064nm para depilação de pele negra (cabelo preto).






ALEX 755nm
For white skin
 (fine, golden hair removal)




SPEED 810nm
For yellow neutral skin
 (brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
 (black hair removal)



Treatment Comparison





Descrição dos produtos

Comprimento de onda/tipo do laser	preço da máquina de depilação a laser de diodo de platina de gelo laser 755/808/1064
Poder	3000W;
Saída de energia do laser	0-150J/cm2 (ajustável)
Largura de pulso do laser	10-800ms (ajustável);
Frequência de saída de pulso	1-10 Hz;
Tamanho do ponto	12*35mm²/12*20mm² opção
Interface Operativa LCD	10.4——12 Tela sensível ao toque TFT True Color LCD
Sistema de refrigeração	Águaarcondensador TEC
Barra laser:	Opção de 10 ou 12 ou 16 barras PCS
Tamanho do pacote:	115*59*61cm

OEM profissional, serviço ODM

- Imprima a cor que desejar para sua máquina, faça com que seja a preferida de você e do seu cliente.
- Imprima seu logotipo no shell da máquina e adicione-o ao sistema como interface de boas-vindas. Torná-lo exclusivo no mundo.
- Adicione qualquer idioma ao sistema da máquina, de acordo com você e seu cliente.
- Adicione o sistema de aluguel remoto na máquina para fazer negócios de aluguel.
- Projete um shell de máquina exclusivo para você, forme sua própria marca no mercado.
- Projete uma nova interface e sistema de máquina, torne-a mais conveniente para você e seus clientes.
- Desenvolva a mais nova tecnologia para satisfazer você e a demanda de seu cliente.

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,