



A edição MLKJ ICE Platinum combina 3 comprimentos de onda de laser em uma única peça de mão inovadora, visando simultaneamente diferentes profundidades de tecido, bem como estruturas anatômicas dentro do folículo piloso.



Ao combinar os níveis de absorção e penetração de três comprimentos de onda diferentes, juntamente com a cobertura do tratamento, conforto e baixa manutenção do laser de diodo, consegue-se o tratamento de depilação mais seguro e abrangente disponível atualmente.

3 comprimentos de onda combinados que cobrem o espectro de tratamento ideal

Praticamente indolor

Registro de segurança comprovado

Todos os tipos de pele, mesmo pele bronzeada



Comprimento de onda ALEX 755nm:

Ideal para uma ampla variedade de tipos e cores de cabelo, especialmente cabelos claros e finos. Oferece poderosa absorção de energia pelo cromóforo de melanina.

Tem como alvo a protuberância do folículo piloso com penetração mais superficial. Especialmente eficaz para cabelos em áreas como sobrancelhas e lábio superior.

VELOCIDADE Comprimento de onda de 808 nm:

Comprimento de onda clássico na depilação a laser (810nm). Oferece penetração profunda no folículo piloso com alta potência média.

O tamanho grande do ponto de 3,5 cm permite um tratamento rápido. Absorve moderadamente a melanina, tornando-a segura para tipos de pele mais escuras.

Tem como alvo a protuberância e o bulbo do folículo piloso. Ideal para tratar áreas como braços, pernas, bochechas e barba.

DIODE LASER YAG 1064 para pele mais escura:

Utiliza um laser de diodo baseado em um comprimento de onda ND:YAG. Absorve moderadamente energia pelo cromóforo de melanina, adequado para tons de pele mais escuros.

Escolha ideal para pacientes com tons de pele mais escuros.



Rápido e eficiente

A combinação desses comprimentos de onda do laser de diodo fornece uma solução abrangente e eficaz para remoção de pelos em vários tipos de pelos e tons de pele, garantindo ótimos resultados e segurança para todos os pacientes.

Com um design de cabeça de laser maior, essas máquinas avançadas podem cobrir mais área de superfície, tornando o processo de remoção de pelos até 40% mais rápido do que os sistemas

convencionais.

Esse recurso que economiza tempo beneficia clientes e profissionais, permitindo agendamento mais eficiente e sessões mais rápidas.



Resfriamento de máquina de depilação a laser de diodo 755 808 1064

* ligue a máquina, esfrie imediatamente, remova imediatamente os pelos

* bom resfriamento, maior vida útil do cabo

* efeito de remoção de cabelo indolor com gelo real

TEC/Compressor é uma tecnologia avançada que resfria continuamente a pele e facilita o controle da temperatura durante todo o tratamento. As folhas TEC no cabo minimizam os riscos epidérmicos enquanto mantêm o calor. A temperatura permanece controlada e constante o que contribui para a eficiência do diodo. Os pacientes agora podem desfrutar de uma experiência completamente livre de dor, fresca e confortável durante toda a sessão.

Tamanho do ponto de 12*20mm ou 12*35mm adequado para remoção de pelos de todas as peças

3-5 sessões obtêm resultados de depilação vitalícios, depilação permanentee

* Seguro, rápido, **Sem dor,permanent**

* Para depilação de todos os estilos de pele e cabelo

* Sem tempo de inatividade

* Sem efeitos colaterais



Before and After

We help you
Goodbye to the embarrassment



Before

After



Before

After



Before

After



Before

After

Pode ser combinado com cabeça de tratamento de pêlos do nariz!

Para depilação de partes pequenas, como dedos, orelhas, pelos do nariz, etc.



*Tela sensível ao toque de 14 polegadas personalizável

*Com masculino e feminino, 6 estilos de skin para escolher

*Fácil de operar, fornecendo habilidades operacionais e serviços de ensino

*O logotipo e o idioma gratuitos podem ser personalizados na tela

FDA, CE, ISO13485 e estamos sempre em busca de novas inspirações inovadoras para trazer produtos mais confiáveis aos nossos parceiros e clientes.

[Entre em contato conosco agora!](#)