

# Diode Laser



15 Bar **1800W** Handle

\*Increase the treatment head of nasal hair  
and treat small parts easily



## **Máquina de depilação a laser de diodo.**

- \* Sem pigmentação. Adequado para qualquer tipo de pele;
- \* Indicado para qualquer tipo de pele;
- \* Seguro e rápido.
- \* Padrão Ouro Internacional de Depilação;
- \* O comprimento de onda ideal do laser 808nm ou 7558081064nm;

**350g**  
Ultra light handle



12×36mm

**Handle**

1800W diode laser hair removal



12×24 mm

**Handle**


1200W diode laser hair removal

**O laser de três ondas combina 755nm 808nm 1064nm, adequado para todos os tipos de tratamento de pele e cabelo.**

755nm para depilação de pele branca (pelos finos/ dourados).

808nm para depilação de pele amarela (natural).

1064nm para depilação de pele negra (cabelo preto).






**ALEX 755nm**  
**For white skin**  
(fine, golden hair removal )




**SPEED 810nm**  
**For yellow neutral skin**  
(brown hair removal)



**YAG 1064nm**  
**For black skin**  
(black hair removal)



## Treatment Comparison





Emergency stop button

12 inch big screen  
quick touch  
easy operate

Diode laser handle

Vents

Plug