

**SAFE AND PAINLESS**

# **DIODE LASER HAIR REMOVAL MACHINE**

**LEARN MORE**



Diga adeus aos pêlos indesejados com a depilação a laser ICE da MLKJ! Nossa tecnologia de ponta é rápida, confortável e eficaz, deixando você com uma pele suave e macia que dura. Diga olá ao seu novo eu confiante hoje !

# 15 Years Laser Beauty Decvise Manuafactor

• High Feedback  
Top10 Supplier

• OEM & ODM  
SERVICE



# • *Cooling effect* •


The handle is frosted for one minute,  
making your treatment more comfortable and painless



Suitable for hair removal on any part of the body,  
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.




- \* Laser de diodo de alta potência de 1800 w com tecnologia de resfriamento agradável, para depilação sem dor!
- \* O laser de diodo permite que a luz penetre mais profundamente na pele e seja mais seguro do que outro laser. porque pode evitar o pigmento de melanina na epiderme da pele, podemos usá-lo para a depilação permanente de todos os pelos coloridos em todos os 6 tipos de pele.
- \* Adequado para qualquer pêlo indesejado em áreas como rosto, braços, axilas, peito, costas, biquíni, pernas... Também tem a renovação da pele.
- \* Frequência 1-10Hz. treatment fastly!!! Máquina para depilação rápida e permanente. Sem dor!!



755 nm for white skin (fine, golden hair removal );




808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);



1064 nm for black skin (black hair removal)

## Lidar com exibição

1. Laser de diodo de três comprimentos de onda. 2. Barras de laser douradas da Alemanha ou dos EUA melhoraram, 40.000.000 vida útil mais longa. 3. Seguro, rápido, indolor, permanente 4. Para depilação de todos os estilos de pele e cabelo Tela sensível ao toque de cor verdadeira de 5,14,0 polegadas com 6 cores de pele.



24 hours work  
Keep the effect

**O laser Waves combina 755nm 808nm 1064nm, adequado para todos os tipos de tratamento de pele e cabelo.**

755nm para depilação de pele branca (pelos finos/ dourados).

808nm para depilação de pele amarela (natural).

1064nm para depilação de pele negra (cabelo preto).

# For all skin types

**Triple wavelength** laser work together

755  
nm

808  
nm

1064  
nm

755nm/808nm/1064nm

755nm  
808nm  
1064nm

## Laser hair removal treatment theory



Hair active growth phase(3-6years)



laser treatment



Transition phase (1-2weeks)



Resting phase (1-2 weeks)



Return to growth phase

Modelo	808V29
Tipo de laser	Laser de diodo 808nm ou 755/808/1064nm 3 ondas combinadas
Mostrar	Tela sensível ao toque 4K de 14 polegadas
Comprimento de onda	755/808/1064
tiros	20-40 milhões de tiros
Energia	10~150 j/cm <sup>2</sup> , ajustável
Frequency	1-10HZ
Resfriamento	Compressorarágua
Poder	3500W
Tamanho do ponto	12*24mm ou 12*36mm para escolher
Tensão	110 V/60 HZ ou 220 V/50 HZ para escolher
Peso líquido	95Kg
Peso bruto	105Kg

Tamanho da máquina 53\*40\*105cm  
Tamanho da caixa 125\*56\*70,4



**Depilação indolor, sem efeitos colaterais □ Deixe sua pele sedosa e cheia de charme!**

**Exibição do sistema de tela**

**Sistema operacional**

- \* Tela de 14,0 polegadas
- \* sistema multilíngue
- \* Fácil de operar, fornecendo habilidades de operação e serviços de ensino
- \* O logotipo e o idioma gratuitos podem ser personalizados

# Custom Section

**LOGO** design



**SYSTEM** design



Seção personalizada

Você pode personalizar sua tela de logotipo exclusivo de acordo com suas necessidades





# Our customers

60000+ CUSTOMERS



102

Countries

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs

CERTIFICATE



Fabricante de 14 anos com rica experiência na produção de máquinas de beleza!

13 anos Alibaba fornecedor de ouro

Certificados CE aprovados Certificados TUV aprovados

Feito sob encomenda pessoal e OEM

### **Embalagem do produto**

A embaladora em caixa de alumínio é resistente e durável, com proteção de segurança, ajudando sua máquina a chegar em casa com segurança!

# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,