



# DIODE LASER HAIR REMOVAL MACHINE

- SUPER ICE PAINLESS EXPERIENCE
- PERMANENT HAIR REMOVAL
- COMFORTABLE HAIR REMOVAL

1min} Fast and painless hair removal  
One minute cooling -21°C



## Large Spot Size

### Quick and Comfortable

With large spot size of 1.2\*3.5cm<sup>2</sup>, for faster treatments and better patient experience.



## TEC Plus

### Continuous Contact Cooling

TEC is an advanced technology that continuously cools skin and facilitates range-controlled temperature throughout the entire treatment. Patients can now enjoy a completely pain-free, cool and comfortable experience throughout the session.

## Lidar

- \* Barra de laser de ouro importada, tiros de até 40 milhões
- \* Opções de alta potência de 10 bar 1000 W, 12 bar 1200 W e 16 bar 1600 W
- \* Tamanho do ponto 12\*20mm, 15\*25mm, 12\*38mm para opção
- \* Alça de 450g, peso leve, tratamento de deslizamento rápido gratuito
- \* Com luz indicadora, para mostrar a condição de trabalho (na máquina e na alça), use com segurança


# Handle Details

## Three Wavelengths Work Together




**12\*20mm**

755nm Laser  
808nm Laser  
1064nm Laser



**12\*35mm**

755nm Laser  
808nm Laser  
1064nm Laser



## Uso seguro em todos os tipos de pele

Alex 755nm para pele clara


Speed Diode 808nm para pele amarela

Long Pulse 1064nm para peles mais escuras

# Working Principle

**Triple wavelength** laser work together

Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal )
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)

efeito do tratamento



### **Programa da Máquina**

1. Tela grande de 12,4 polegadas, toque rápido
2. Masculino e feminino, 6 partes do corpo, 6 tipos de pele, software inteligente de configuração
3. 6 opções de idioma, seu idioma nativo pode ser adicionado
4. Serviço gratuito de programa OEM (logotipo/sistema...)