



IPL A6
 For hair removal
 & skin rejuvenation

Vantagem do produto: rejuvenescimento da pele

O cabo IPL usa lâmpada do Reino Unido, 150.000-30.000 fotos. Tamanho do ponto 15*50mm. O desempenho de resfriamento é excelente.

Ele usa tela sensível ao toque LCD colorida supersensível de 8,4TFT, todas as configurações de parâmetros podem ser concluídas facilmente aqui.

Adicione seu próprio Logotipotipo e idioma à máquina.



Sobre o Handle

Elight Handle Design



Specification

Optional Spot Size:
15*50mm

Imported UK lamp

Long shots time:
150,000--300,000 times

7filters:
420/510/560/585/640/690/755nm

Super cooling system



Adequado para todos os tipos de peles, resultados de tratamento altamente eficientes.



Ecrã táctil a cores de 8,4 polegadas Rejuvenescimento da pele

1. Tela sensível ao toque grande de 8,4 polegadas, projetada humanizada

2. Masculino/feminino, partes do corpo, 6 tipos de pele para opção.
3. Inglês seu idioma nativo.
4. Serviço gratuito de programa OEM (logotipo/sistema...)

Screen interfac

Professional Screen, Easy operation



Main Menu

8.4 inch true color big touch screen
Super cool touch Experience.



IPL mode:

5 options for skin treatment



IPL mode:

operation interface




Multi-language screen:

6 languages for your choice



System setting



System setting

Informações de tamanho

Sonda	IPL: lâmpada importada do Reino Unido de 15 * 50 mm
Comprimento de onda	420/510/560/585/640/690/755nm
Vida	150.000-30.000 disparos
Tela	Tela sensível ao toque colorida de 8,4 polegadas
Sistema de refrigeração	1200 W TEC Cooling Air Cooling Water Cooling Sistema 3 em 1
garantia	2 anos para a máquina
Plugue	EUA, UE, AU, 110 V e 220 V
Peso	30KG
Logo	Adicionar logotipo gratuitamente
Idioma	Qualquer idioma como o seu

Multi-angle display



Left view



Front view



right elevation