

Various Modes Of Operation

Machine, mobile phone, pad,
synchronization control



Mobile Phone



Pad



Machine

12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...




Vantagens

- 1.3 ondas 1064nm 808nm 755nm, 3 em 1 todos os tipos de pele podem ser usados alta potência: NOVO 1200W /1800W alça para opções
 2. Grande tamanho do ponto 12*20mm, 12*36mm, solução de depilação facial e corporal!
 3. Sistema de resfriamento: Sistema de resfriamento Dual-TEC exclusivo, mais eficaz para garantir que a máquina funcione o dia todo, 24 horas sem tempo de inatividade.
 4. Longa vida: 40 milhões de tiros
- Serviço personalizado para todos os estilos todas as cores que você quiser

Função do laser de diodo

As 3 ondas funcionam no mesmo punho ao mesmo tempo
755nm para pele branca (cabelos finos e dourados)
808nm para pele amarela/neutra
1064nm para preto (cabelo preto)



Super efeito de resfriamento de gelo, tratamento indolor é mais confortável



Machine Display




Tela de exibição

1. Tela sensível ao toque grande de 14 polegadas, projetada humanizada
2. Masculino/feminino, partes do corpo, 6 tipos de pele para opção.
3. Inglês seu idioma nativo.
4. Serviço gratuito de programa OEM (logotipo/sistema...)

The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



Especificações detalhadas de platina de gelo de laser de diodo

Item	Laser de diodo vertical 755nm808nm1064nm
tipo de laser	Laser de diodo, 10bars,12bars,16bars
Potência de cada barra	120w
Sistema de exibição	Tela de toque de cor verdadeira de 14 polegadas
Comprimento de onda	808nm/755nm/1064nm
Tamanho do Ponto	12*24mm² 12*36mm²
vida útil do punho do laser	Máximo de 40.000.000 tiros
Energia	10-150 J/cm2 ajustável (até 150J/cm2 opcional)
Duração do pulso	10~400ms ajustável
Frequência	1,0-10 Hz;
Sistema de refrigeração	Condensador de semicondutores TECcirculação de água fechada
Lidar com energia	1000w/1200w/1600w
Potência da máquina	2000w
Fonte elétrica	220 V/50 Hz ou 110 V/60 Hz
temperatura do cristal	-20~5°C
Temperatura da máquina	24°C temperatura constante
Requisito de energia	AC220V/110V 50~60Hz
Peso bruto	80KG

Follow FDA | [En Español](#)

SEARCH

Home
Food
Drugs
Medical Devices
Radiation-Emitting Products
Vaccines, Blood & Biologics
Animal & Veterinary
Cosmetics
Tobacco Products

510(k) Premarket Notification

[FDA Home](#) | [Medical Devices](#) | [Databases](#)

[510\(k\)](#) | [DeNovo](#) | [Registration & Listing](#) | [Adverse Events](#) | [Recalls](#) | [PMA](#) | [HDE](#) | [Classification](#) | [Standards](#)
[CFR Title 21](#) | [Radiation-Emitting Products](#) | [X-Ray Assembler](#) | [Medsun Reports](#) | [CLIA](#) | [TPLC](#)

[New Search](#)
[Back To Search Results](#)

Device Classification Name	Powered Laser Surgical Instrument
510(K) Number	K200525
Device Name	Medical Diode Laser Hair Removal System
Applicant	Weifang Mingliang Electronics CO., LTD No. 13426, Yuqing Street, High-Tech District Weifang, CN 261000
Applicant Contact	Li Mingliang
Correspondent	Beijing Believe-Med Technology Service Co., Ltd. Rm. 912, Building#15, XiYueHui, No.5, YiHe North Rd., FangShan District Beijing, CN 102401
Correspondent Contact	Ray Wang
Regulation Number	878.4810
Classification Product Code	GEX
Date Received	03/02/2020
Decision Date	05/27/2020
Decision	Substantially Equivalent (SESE)
Regulation Medical Specialty	General & Plastic Surgery
510k Review Panel	General & Plastic Surgery
Type	Traditional
Reviewed By Third Party	No
Combination Product	No

Custom Section

