



D10

Portable Hair Removal Machine

Three bands: 755nm/808nm/1064nm
Suitable for all skin types



DIODE LASER hair removal machine

■ 2 Years Warranty ■ OEM / ODM Service ■ 3 waves 1064nm + 808nm + 755nm

Sobre a máquina de depilação D10

- * EUA ou Alemanha importou a barra de laser 8—12bar.
- * Mais de 50 milhões de tiros, mais de 3 anos não precisam mudar de novo identificador.
- * 3 ondas 1064nm 808nm 755nm, 3 em 1 todos os tipos de pele podem ser usados

Handle Display

Two colors, two spot sizes are optional



Comprimento de onda triplo incluído: 755nm 808nm 1064nm

755nm adequado para depilação de pele clara.

808nm adequado para depilação de pele neutra.

1064nm adequado para depilação de pele negra.

Working Principle

755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin

(black hair removal)

The real experience is visible

Through live test verification ,safe ,long,painless
and effective



- 1) Tamanho grande: tela de toque colorida de 14 polegadas usada.
- 2) Vários idiomas: três tipos de opções de tipos de pele, fáceis de operar.
- 3) serviço oem: seu logotipo pode ser adicionado na tela da máquina gratuitamente, aceite seu idioma especial.



Product details

Ultra-thin large screen, cool light strip



**Para mais detalhes, consulte-nos!
24 horas online!**