

Serviço OEM/ODM
Qualquer estilo, qualquer cor que você quiser

Build more trusted partners

Our customers

60000+ CUSTOMERS

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs



CERTIFICATE

Obtained multi-way authoritative certification,
product testing certification, product patent authority,



Vantagens

- * Barra laser Dilas importada EUA ou Alemanha.
- * Mais de 40 milhões de tiros, mais de 3 anos não precisam mudar de novo identificador.
- * 808nm Todos os tipos de pele podem ser usados
- * Alta potência: NOVA alça de 1200W /1800W para opções
- * Tamanho do local do punho médico 12*24mm ou 12*36mm, solução de remoção de pêlos faciais e corporais!
- * Sistema de resfriamento: sistema de resfriamento Dual-TEC exclusivo, mais eficaz para garantir que a máquina funcione o dia todo, 24 horas sem tempo de inatividade.
- * Longa vida: 40 milhões de tiros

Lidar com Exibição

12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



1200 w, 1800 w grande potência para livre escolha

Tamanho do ponto de 12*24 ou 12*36 mm

* Alça médica de 350g, peso leve, tratamento de deslizamento rápido gratuito

* Com luz indicadora, para mostrar a condição de trabalho (na máquina e na alça), use com segurança



resfriamento

* ligue a máquina, esfrie imediatamente, remova imediatamente os pelos

* bom resfriamento maior vida útil do cabo

* efeito de depilação indolor com gelo real

Efeito do tratamento

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

Programa da Máquina

1. Tela grande de 14 polegadas, toque rápido
2. Masculino e feminino, 6 partes do corpo, 6 tipos de pele, software inteligente de configuração
3. 6 opções de idioma, seu idioma nativo pode ser adicionado
4. Serviço gratuito de programa OEM (logotipo/sistema...)

5. Serviço OEM/ODM

- >>OEM your own machine body
- >>OEM your own program software
- >>OEM pretty machine colors
- >>Print your LOGO on machine body and screen
- >>R & D team and Quality inspection Show

6. Exibição do certificado

Design de P & D Equipes de design e desenvolvimento dos Estados Unidos e da Alemanha. Linha de produção padrão. Linha de produção madura certificada e testada e equipe de inspeção de qualidade. O que mais nos preocupa é que produtos de alta qualidade são o padrão para manter a cooperação.

Parâmetros do produto

Modelo	808V19
Tipo de Laser	Alemanha/EUA importados, 12 barras, 18 barras
Mostrar	Tela sensível ao toque 4K de 14 polegadas
Comprimento de onda	808mm ou 755mm 808mm 1064mm
tiros	20-40 milhões de tiros
Energia	10~150 j/cm2, ajustável
Frequência	1-10Hz
Resfriamento	Resfriamento TEC duplo de alta velocidadeAr e cabeça de tratamento de circulação de água próxima com temperatura de resfriamento semiconductor ajustável
Poder	3500W
Tamanho do ponto	12*24mm ou 12*36mm para escolher
Tensão	110 V/60 HZ ou 220 V/50 HZ para escolher
Peso líquido	95Kg
Peso bruto	105Kg
Tamanho da máquina	53*40*105cm
Tamanho da caixa	125*56*70,4

Embalagem do produto

Prazo de entrega 3-7 dias úteis após o pagamento

forma de entrega por via aérea, DHL, TNT, Fedex ou agente de entrega

Antes da entrega testando vídeo e fotos

Depois da entrega Garantia: 2 anos, oferecemos serviço pós-venda impecável

Pacote Caixa de alumínio com espuma dentro e rodas fora

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,