

2021 Salon Queen

FASTER: 60% FASTER
 STRONGER: STRONGER POWER 40%
 BETTER RESULT
 SMARTER: 4K ANDROID SCREEN

FASTER, STRONGER, SMARTER

1. Laser de diodo de três comprimentos de onda.
 2. Barras de laser douradas da Alemanha ou dos EUA melhoraram, 40.000.000 vida útil mais longa.
 3. Seguro, rápido, indolor, permanente
 4. Para depilação de todos os estilos de pele e cabelo
- Ecrã táctil de cor verdadeira de 5,14,0 polegadas com 6 cores de pele.
6. Dois modelos podem ser selecionados, alça única ou alça dupla

V26

Super comfortable experience
 Painless and permanent treatment result
 Suitable for all skin types and body areas

O sistema de resfriamento TEC mais avançado dentro desta máquina para fornecer resultados de

resfriamento super bons.

24 horas de tempo de trabalho. Material de safira. Experiência real sem dor!

- 1) 10 barras/ 12 barras/ 16 barras, 10-40 milhões de tiros.
- 2) Grande mancha 12*20mm / 12*35mm para depilação rápida.
- 3) cristal de safira de resfriamento de gelo congelado, para depilação indolor.
- 4) barra de laser de ouro de alta qualidade importada do alemão.
- 5) Punho médico tão baixo quanto 350g fácil de tratar.

Sistema de tela

1. Tela sensível ao toque grande de 14 polegadas, projetada humanizada.
2. Masculino/feminino, partes do corpo, 6 tipos de pele para opção.
3. 6 sistemas de idiomas, idioma nativo o que você quiser.
4. Serviço gratuito de programa OEM (logotipo/sistema...)

Barra de laser Importado da Alemanha/EUA, 8 bar, 10 bar, 12 bar, 16 bar

Comprimento de onda 755nm 808nm 1064nm/ ou único 808nm

Energia 0-150J/cm²

Frequência 1-10hz

Largura do pulso 40-800ms

Interface Operativa LCD Ecrã tátil LCD TFT True Color 14.0

Sistema de refrigeração Cabeça de tratamento de circuito de ar e água fechada com temperatura de resfriamento de semiconductor ajustável

Poder 4000W

Fonte elétrica 220 V/50 Hz ou 110 V/60 Hz

N.W/ G.W 62kg/78kg

Company Strength

- 50+** R&D team
- 500+** Cooperation Case
- 17 Days** Product deadline
- 100+** Export country

- >>OEM your own machine body.
- >>OEM your own program software.
- >>OEM pretty machine colors.
- >>Print your LOGO on machine body and screen.

Custom Section


CASE design



LOGO design



SYSTEM design



Exibição de certificado

CERTIFICATE DISPLAY



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

