

**14 years
manufacturer**
with rich experience in producing beauty machines!

- * Spot size 12*24mm, 12*36mm, for option
- * Medical handle, light weight, free quick slide treatment
- * Can selected Parameters for different skin tones
- * 3in1 handle, Alex755nm + speed808nm + yag1064nm, multiple laser wavelengths and technologies

[LEARN MORE](#)

Vantagens

- * Barra laser Dilas importada EUA ou Alemanha.
- * Mais de 40 milhões de tiros, mais de 3 anos não precisam mudar de novo identificador.
- * 3 ondas 1064nm 808nm 755nm, 3 em 1 todos os tipos de pele podem ser usados
- * Alta potência: NOVA alça de 1000W/ 1200W/1600W para opções
- * Tamanho do local do punho médico 12*24mm, 12*36mm, solução de remoção de pêlos faciais e corporais!
- * Sistema de resfriamento: sistema de resfriamento Dual-TEC exclusivo, mais eficaz para garantir que a máquina funcione o dia todo, 24 horas sem tempo de inatividade.
- * Longa vida: 40 milhões de tiros

1. Visor do Manípulo

1200 w, 1800 w grande potência para livre escolha

Tamanho do ponto de 12*24 ou 12*36 mm

- * Alça médica de 350g, peso leve, tratamento de deslizamento rápido gratuito
- * Com luz indicadora, para mostrar a condição de trabalho (na máquina e na alça), use com segurança



2. Resfriamento

- * ligue a máquina, esfrie imediatamente, remova imediatamente os pelos
- * bom resfriamento maior vida útil do cabo
- * efeito de depilação indolor com gelo real


12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



3. Uso de segurança em todos os tipos de pele

1. Alex 755nm para pele clara
2. Diodo de velocidade 808nm para pele amarela
3. Long Pulse 1064nm para pele mais escura



More powerful energy absorption by the melanin chromophore, making it ideal for the widest range of hair types and color
 - especially light-colored and thin hair

Deep penetration of the hair follicle with high average power with high repetition rate for fast treatment. moderate melanin absorption level making it safe for darker skin types.
 ideal for treating the arms, legs, cheeks and beard.

low melanin absorption, focused solution for darker skin types. Offers the deepest penetration of the hair follicle, embedded hair in areas as the scalp, armpit, and pubic area.

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

4. Programa da Máquina

1. Tela grande de 14 polegadas, toque rápido
2. Masculino e feminino, 6 partes do corpo, 6 tipos de pele, software inteligente de configuração
3. 6 opções de idioma, seu idioma nativo pode ser adicionado
4. Serviço gratuito de programa OEM (logotipo/sistema...)

5. Serviço OEM/ODM

- >>OEM your own machine body
- >>OEM your own program software
- >>OEM pretty machine colors
- >>Print your LOGO on machine body and screen
- >>R & D team and Quality inspection Show

6. Exibição do certificado

Build more trusted partners

Our customers

60000+ CUSTOMERS


OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs



CERTIFICATE

Obtained multi-way authoritative certification,
product testing certification, product patent authority,



7. Embalagem do produto

Prazo de entrega 3-7 dias úteis após o pagamento

forma de entrega por via aérea, DHL, TNT, Fedex ou agente de entrega

Antes da entrega testando vídeo e fotos

Depois da entrega Garantia: 2 anos, oferecemos serviço pós-venda impecável

Pacote Caixa de alumínio com espuma dentro e rodas fora

**Para mais detalhes, entre em contato conosco!
24 horas online!!**