

**Máquina de depilação a laser de diodo.**

- \* Sem pigmentação. Adequado para qualquer tipo de pele;
- \* Indicado para qualquer tipo de pele;
- \* Seguro e rápido.
- \* Padrão Ouro Internacional de Depilação;
- \* O comprimento de onda ideal do laser 808nm ou 7558081064nm;




**O laser de três ondas combina 755nm 808nm 1064nm, adequado para todos os tipos de tratamento de pele e cabelo.**

755nm para depilação de pele branca (pelos finos/ dourados).

808nm para depilação de pele amarela (natural).


1064nm para depilação de pele negra (cabelo preto).




**ALEX 755nm**  
**For white skin**  
(fine, golden hair removal )




**SPEED 810nm**  
**For yellow neutral skin**  
(brown hair removal)



**YAG 1064nm**  
**For black skin**  
(black hair removal)



# Treatment Comparison



Modelo	Laser Diodo de Platina
Tipo de laser	Alemanha/EUA importou 12 barras, 15 barras
Mostrar	Tela sensível ao toque 4K de 14 polegadas
Comprimento de onda	755nm 808nm 1064nm
Tiros	40 milhões de tiros
Energia	10~150 j/cm <sup>2</sup> , ajustável
Frequência	1-10 Hz
Resfriamento	TECArefecimento a ArÁgua
Poder	3500W
Tamanho do ponto	12*24mm/12*36mm para escolher
Tensão	110 V/60 HZ ou 220 V/50 HZ para escolher



# 15 Years Laser Beauty Device Manufacturer

Make your beauty business easier

**Por 15 anos de produção integrada e comercialização de plantas químicas, temos um serviço pós-venda sem preocupações:**

Considerando a longa distância entre nós e os clientes, para melhor atender os clientes, Nossa empresa estabeleceu uma equipe técnica profissional de serviço pós-venda.

- 1) Nossos técnicos resolverão todos os problemas da máquina a tempo e prepararão documentos para você dentro de 24 horas.
- 2) Também pode contactar-nos por telefone, online, etc.
- 3) Fornecemos documentos e vídeos de treinamento completos para a máquina.

# Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity  
R&D capability for customization  
Professional certifications and approvals



## OEM professional, serviços do ODM:

- Imprimir qualquer cor.
- Adicione seu logotipo
- Adicione qualquer idioma ao sistema da máquina.
- Projete um invólucro de máquina exclusivo para você, forme sua própria marca no mercado.
- Projete uma nova interface e sistema de máquina, tornando-o mais conveniente para você e seus clientes.

# Packing

Safe and thoughtful packaging service



## Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board  
inside aluminum box**



## 3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service

**Bem-vindo a consultar e cooperar  
Atendimento on-line 24 horas!**