

1200W 1800W Sopran Titanium máquina de depilação

1. Laser técnico, adequado para todos os tipos de pele e cabelo.
2. Alças: tamanho do ponto 12*24mm, o outro 12*36mm
3. Tratamento rápido: frequência de 1-10 Hz, barra de laser importada da Alemanha



Ar água refrigeração por compressor
Tratamento de sensação de gelo, confortável e indolor



Super cooling effect, the handle temperature can be reduced to - 25 °C

Punho da máquina de depilação Soprano Titanium

A alça de 1,12 x 24 mm pode ser usada em pequenas partes do corpo, como depilação facial e outros lugares pequenos.

2,12*36mm pode ser usado em grandes partes do corpo, como costas, braços e pernas.....

Comprimento de onda triplo incluído: 755nm 808nm 1064nm

755nm adequado para depilação de pele clara.

808nm adequado para depilação de pele neutra.

1064nm adequado para depilação de pele negra.

Medical 1200W/1800W

50 Million Shots

USA / Germany Imported Laser Bar



755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin


(black hair removal)

Laser de diodo 10bars 1200W15bars 1800W:

* Barra de laser Dilas importada da Alemanha. (Barra laser dourada mais recente e de melhor qualidade)

* Tiros: 20-50 milhões de tempo de tiros

* 755 808 1064nm é para todos os estilos de pele e cabelo



Tela de exibição

- 1) Tamanho grande: tela de toque colorida de 14 polegadas usada.
- 2) Vários idiomas: três tipos de opções de tipos de pele, fáceis de operar.
- 3) serviço oem: seu logotipo pode ser adicionado na tela da máquina gratuitamente, aceite seu idioma especial.

Para mais informações sobre o produto, entre em contato conosco!
on-line 24 horas