

Vantagens

1,3 ondas



Large Spot Size

Quick and Comfortable

With large spot size of $1.2 \times 3.5 \text{cm}^2$, for faster treatments and better patient experience.

TEC Plus

Continuous Contact Cooling

TEC is an advanced technology that continuously cools skin and facilitates range-controlled temperature throughout the entire treatment. Patients can now enjoy a completely pain-free, cool and comfortable experience throughout the session.



Lidar

* Barra de laser de ouro importado, tiros até 40 milhões

*10 bar **1000W**, 12 bar **1200W** e 16 bar **1600W** po alto nossas opções * Tamanho do ponto 12*20mm, 15*25mm, 12*38mm para opção

*alça de 450g, peso leve, tratamento de deslizamento rápido gratuito

* Com luz indicadora, para mostrar a condição de trabalho (na máquina e na alça), usar com segurança


Handle Details

Three Wavelengths Work Togher




12*20nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



12*35nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



Uso seguro Em todos os tipos de pele

Alex 755nm para pele clara


Diodo de velocidade 808 nm para Pele amarela

Pulso longo 1064nm para pele mais escura

Working Principle

Triple wavelength laser work together


Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)

efeito do tratamento





Programa da Máquina

1. 12,4 polegadas tela grande, toque rápido
2. Masculino e feminino, 6 partes do corpo, 6 tipos de pele configuração de software inteligente
3. 6 opções de idioma, seu língua materna pode ser adicionado
4. Grátis OEM serviço de programa (logotipo/sistema...)

Máquina de pilão a laser

B
m
p
o
n
t
a
d
o
d
a
A
l
e
m
a
n
h
a
/
E
U
A
,
8
b
a
r
,
1
b
a
r
,
1
2
b
a
r
,
1
6
b
a
r

7
5
51
n
m
8
81
n
m
1
6
4
n
m
n
d
a
I
W
1
6
W
c
i
a
d
o
L
a
s
e
r
&