

4 in 1





Descrição dos produtos

Real shot display



808 handle



Elight handle



ND YAG Laser handle



RF handle



Laser de diodo Elight/IPL Nd yag RF, 4 alças diferentes em uma máquina
Este 4 em 1 RF Elight IPL diode laser nd yag laser tem acessórios de alta qualidade, forte poder

* O identificador de laser de diodo usa a barra de laser dourada importada da Alemanha, tempo de 50 milhões de disparos.

* Cabo Elight usa lâmpada do Reino Unido, 150.000-30.000 fotos

* Nd yag: Equipar 5 cabeças de tratamento, 1064nm/532nm ajustáveis, 1064nm/532nm fixo, 1320nm fixo.

* RF: Equipe 6 cabeças de tratamento, usadas para remoção de rugas, levantamento de pele, endurecimento da pele.

DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



ADVANTAGE

- **PAINLESS:** 755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:** Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:** There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:** To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operation



Suitable for hair removal on any part of the body,
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.



• *Cooling effect* •

The handle is frosted for one minute,
making your treatment more comfortable and painless



Elight handle



specification

- High-quality: Elight handpiece with super cooling system
- Optional Spot Size 15*50mm
- Long shots time: 150000 times
- 7 filters: 420/510/560/585/640/690/755nm
Standard: 420/510/680nm



HANDLE-ADVANTAGE



specification

- **Multiple choice**
fixed 1064nm & 532nm, adjustable 1064nm & 532nm (adjust 1-7 mm) for tattoo removal, nevus removal etc.
- **Multifunction**
1320nm for skin rejuvenation
- **Indicator light**
Dot position is the indicator light position dot more accurate



Adjustable
532nm



Adjustable
1064nm



Black doll
1320nm



Fixed
532nm



Fixed
1064nm



Before&after compare



before



One cycle



Two cycles



Three cycles

Tattoo removal



Tattoo removal



Nevus of Ota removal



Tattoo on brow removal



Lioline removal



Lioline removal



Tattoo on brow removal



RF Handl^e



12mm
eye-rf

28mm small
tripolar rf head

36mm big
tripolar rf head

14mm
bipolar-rf

28mm
bipolar-rf

38mm
bipolar-rf

Skin rejuvenation/Vascular/Acne



before



after



before



after



before



after

BEFORE & AFTER [®]



Hair removal



Skin rejuvenation



Freckle removal



Acne removal



Vascular



Lose weight

SCREEN INTERFAC [®]

Professional Screen, Easy operation



Tamanho da tela	Tela de toque de cor verdadeira de 14 polegadas
Duração do pulso	10-300ms
Frequência	1-10hz
Tamanho do ponto	Luz: 15*50mm Laser de diodo: 12*20mm e 12*35mm
Energia	1-150J/cm2
Resfriamento	Resfriamento a água resfriamento a ar sistema de resfriamento do condensador TEC

Tensão	AC220V/110V 50HZ/60HZ
Tamanho da máquina	113*65*76cm
Pacote	caixa de alumínio
garantia	2 anos

perfil de companhia





Authentication

CE, NQA13485, CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours

Certificações

CERTIFICATE DISPLAY



Embalagem do produto

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable, one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

Perguntas frequentes

1. É uma empresa confiável?

Weifang Mingliang Development Co., Ltd. é fundada em 2005, envolvida em P&D, vendas e serviços pós-venda de dispositivos estéticos e equipamentos médicos a laser, até mesmo parte da área de TI e setor imobiliário. Contamos com uma equipe de profissionais integrados com óptica, maquinário, eletricidade e medicina, para nos mantermos à frente neste campo. fábrica abrange 5000M2 e tem mais de 100 funcionários.

2: E a entrega?

Podemos oferecer serviços porta a porta por via aérea ou marítima, dependendo apenas do seu pedido real. Tais como DHL, UPS, TNT, FEDEX... por via aérea; e os transportes

marítimos.

3: Qual é o tempo de entrega?

3-5 dias úteis. Estoque enorme.

4: qual é o pacote?

Caixa de liga de alumínio forte e bonita/caixa de papelão/caixa de madeira.

5: você tem algum suporte tecnológico oportuno?

Temos uma equipe profissional de suporte de tecnologia para seus serviços oportunos. Nós preparamos os documentos técnicos para você, você também pode nos contatar por telefone, webcam, chat online (googletalk, MSN, skype, yahoo...).

6: qual é o método de pagamento?

T/T, WESTERN UNION, COMPROMISSO e etc.

7: Se as máquinas quebrarem durante o envio, você nos apoiará?

Geralmente, nosso cliente comprará o seguro antes do envio, evitando qualquer perda de dinheiro devido ao transporte irregular. Ajudaremos você a resolver os sinistros com as seguradoras para receber seu dinheiro de volta a tempo.