

**New
arrivals**

EXFU

SIMPLE . SAFE . ENJOY

New experience of hair removal



À venda! Máquina de tratamento de depilação clínica indolor e permanente aprovada pela FDA

Vantagens

- * Barra de laser importada dos EUA ou da Alemanha 10bars/15bars
- * Mais de 50 milhões de tiros, mais de 3 anos não precisam mudar de novo identificador.
- * 3 ondas 1064nm 808nm 755nm, 3 em 1 todos os tipos de pele podem ser usados



EXFU VIOLIN Portable Hair Removal Laser



Simple • Safe • Enjoy
Redefine hair removal equipment



one-button start



Ice hair removal



super power



40million shine

Descrição dos produtos

Ingenious details I am better than others

Product detail
layout



Surround light strip

Cool lighting effect
not dazzling



Newest design handle 0.31kg

One minute cooling
Customizable glowing logo



One-of-a-kind styling

Ingenious production
focus on details



Sobre o Handle

1200W/1800W grande potência para livre escolha

12*24 ou 12*36mm tamanho do ponto

* Alça médica de 285g, peso leve, tratamento de deslizamento rápido gratuito

* Com luz indicadora, para mostrar a condição de trabalho (na máquina e na alça), use com segurança

Geada rápida de 1 minuto, experiência de tratamento confortável e indolor



Two colors, two spot sizes are optional



Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...

7558081064nm, adequado para depilação permanente de todos os tipos de pele




ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)



Modelo laser de diodo Exfu
Tipo de Laser Alemanha/EUA importados, 8----12bars, 800W----1200W
Mostrar Tela sensível ao toque 4K de 14 polegadas
Comprimento de onda 808nm ou 755nm 808nm 1064nm
tiros 50 milhões de tiros
Energia 10~150 j/cm2, ajustável
Frequência 1-10Hz

Resfriamento	Resfriamento TEC duplo de alta velocidadeAr e cabeça de tratamento de circulação de água próxima com temperatura de resfriamento semiconductor ajustável
Poder	3500W
Tamanho do ponto	12*24mm ou 12*36mm para escolher
Tensão	110 V/60 HZ ou 220 V/50 HZ para escolher

laser de diodo 755 808 1064

máquina de depilação a laser de diodo

laser de diodo 808nm

Máquina de depilação a laser de diodo 808nm

fabricante de laser de diodo 808nm

7 * 24 horas de serviço online!
Bem-vindo a consultar!