

À venda! Máquina de tratamento de depilação clínica indolor e permanente aprovada pela FDA

Vantagens

- * Barra de laser importada dos EUA ou da Alemanha 10bars/15bars
- * Mais de 50 milhões de tiros, mais de 3 anos não precisam mudar de novo identificador.
- * 3 ondas 1064nm 808nm 755nm, 3 em 1 todos os tipos de pele podem ser usados



EXFU VIOLIN Portable Hair Removal Laser

Simple • Safe • Enjoy Redefine hair removal equipment











one-button start

Ice hair removal

super power

40million shine

Descrição dos produtos




Ingenious details I am better than others

Product detail layout



Surround light strip

Cool lighting effect not dazzling



One minute cooling Customizable glowing logo







One-of-a-kind styling

Ingenious production focus on details

Sobre o Handle

1200W/1800W grande potência para livre escolha

12*24 ou 12*36mm tamanho do ponto

- * Alça médica de 285g, peso leve, tratamento de deslizamento rápido gratuito
- * Com luz indicadora, para mostrar a condição de trabalho (na máquina e na alça), use com segurança Geada rápida de 1 minuto, experiência de tratamento confortável e indolor




7558081064nm, adequado para depilação permanente de todos os tipos de pele



ALEX 755nm

For white skin
(fine, golden hair removal)




SPEED 810nm

For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm For black skin (black hair removal)





Modelo laser de diodo Exfu

Tipo de Laser Alemanha/EUA importados, 8----12bars, 800W----1200W

Mostrar Tela sensível ao toque 4K de 14 polegadas

Comprimento

de onda

808nm ou 755nm 808nm 1064nm

tiros 50 milhões de tiros Energia $10\sim150$ j/cm2, ajustável

Frequência 1-10Hz

Resfriamento TEC duplo de alta velocidadeAr e cabeça de tratamento de circulação de água próxima com Resfriamento

temperatura de resfriamento semicondutor ajustável

3500W Poder

Tamanho do

12*24mm ou 12*36mm para escolher ponto

110 V/60 HZ ou 220 V/50 HZ para escolher Tensão

laser de diodo 755 808 1064

máquina de depilação a laser de diodo

laser de diodo 808nm

Máquina de depilação a laser de diodo 808nm

fabricante de laser de diodo 808nm

7 * 24 horas de serviço online! Bem-vindo a consultar!